

PHILIPS

turbo skäggrimmer med
uppsugningsfunktion

Beardtrimmer series
7000

1 mm precisionsinställningar

Precisionstrimmer

50 min. sladdlös anv. på 1 tim.
laddn.

Inbyggd uppsugningsfunkt.,
TURBO boost



QT4085/70



Perfekt skägg och stubb med mindre stök

Den enda stubbtrimmern med vakuumsystem

Den här trimmern med uppsamlingsfunktion från Philips är utrustad för att ge dig en behaglig och överlägsen trimning då den suger upp skäggstrån under trimningen.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

- Konturföljande kam för hastighet och komfort
- Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Maximalt användarvänlig

- Genomskinlig hårbehållare för visuell kontroll

Skapa det utseende du vill ha

- Precisionstrimmer för detaljer som skapar och underhåller dina linjer

Exakt och jämn trimning

- 9 låsta längdinställningar

Optimal kraft

- Knapp för turbokraft höjer klippnings- och fläkthastigheten
- Vakuumsystem som fångar upp klippta hårstrån för en prydlig trimning

Funktioner

9 låsta längdställningar



Låsbar i 9 olika skägglängdsinställningar.

Genomskinlig hårbehållare



Genomskinlig hårbehållare gör det lätt att se när den behöver tömmas.

Konturföljande kam



Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.

Precisionstrimmer för detaljer



Skapa vilken stil du vill med precision.

Självslipande blad



Revolutionerande vågformade, självslipande blad leder och klipper hårstråna för ett exakt och jämnt resultat.

Knapp för turbokraft



När du behöver högre sugeffekt och ökad klippningshastighet under trimningen trycker du bara på knappen för turbokraft.

Inbyggt vakuumsystem



Den inbyggda vakuummekanismen absorberar avklippta hårstrån under användningen och gör att du får ett renare handfat efter användningen.

Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Antal längdställningar: 9

Längdställningar: 1 upp till 18 mm

Precision (stegens storlek): Vid 2 mm mm

Självslipande blad i rostfritt stål

Trimsax: Steel Wave-teknik

Kamtyp: Konturföljande

Lättanvänt

Vakuumsystem: För hårbehållare

Zoomhjul: Du kan enkelt justera längdställningarna

Säkrade längdställningar

Förvaring: Resefodral

Underhållsfri – ingen olja behövs

LED-indikatorlampa: Laddnings- och batterinivå

Strömförsörjning

Batterityp: NiMH

Laddningstid: Snabbbladdning

Snabbbladdning: 1 timmar

Drifttid: 45 minuter

Användning: Med sladd/utan sladd

Tillbehör

Rengöringsborste

Service

2 års världsomfattande garanti

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Kort skägg, Helskägg, Polisionger

Tillbehör

Precisionstrimmer: 15 mm

Prestanda

Trimningsprestanda: Knapp för turbokraft

