

PHILIPS

Tondeuse barbe à système d'aspiration

Pro

Avec affichage multifonction

QT4090



Une barbe régulière et nette avec tondeuse de précision

Cette puissante tondeuse barbe Philips à système d'aspiration vous offre une performance de coupe optimale et une excellente aspiration des cheveux pendant l'utilisation. Finie la corvée de nettoyage.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

- Sabot flexible permettant un suivi précis et régulier des contours

Simplicité d'utilisation maximale

- Lames ne nécessitant aucun entretien
- Afficheur multifonction
- Système de blocage transport
- Grâce au système d'aspiration des poils coupés, votre lavabo reste propre

Créez le style dont vous rêvez

- 18 réglages sécurisés de hauteur de coupe de 1 à 18 mm
- Tondeuse de précision pour des finitions parfaites en toute simplicité
- Sabot « barbe de 3 jours » pour plus de précision

Puissance optimale

- Puissante batterie lithium-ion pour une utilisation optimale
- Le bouton turbo boost améliore la coupe et augmente la vitesse du ventilateur

Points forts

18 hauteurs de coupe sécurisées

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.

Sabot flexible

Sabot de guidage flexible qui suit les courbes de votre visage pour un rasage régulier, facilement et en douceur.

Lames ne nécessitant aucun entretien

Les lames restent affûtées et ne nécessitent aucune lubrification : votre appareil est toujours prêt à l'emploi.

Afficheur multifonction

Affichage multifonction indiquant l'état de la batterie et la longueur de cheveux

Puissante batterie lithium-ion

Ce produit dispose d'une puissante batterie lithium-ion à charge rapide qui vous permet de bénéficier de 50 minutes d'utilisation pour une 1 heure de charge.

Tondeuse de précision

Un accessoire pratique à ajouter à votre tondeuse barbe pour des retouches faciles et un contour précis des pattes et de la nuque.

Système de verrouillage pour voyage

Le système de verrouillage pour voyage protège votre produit pour éviter toute mise en marche accidentelle lorsqu'il est dans votre sac.

Bouton Turbo

Pour une puissance d'aspiration plus importante et une vitesse de coupe plus élevée lors du rasage, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Turbo.

Système d'aspiration intégré

Grâce au système d'aspiration des poils coupés, votre lavabo reste propre pendant et après l'utilisation.

Sabot « barbe de 3 jours »

Le sabot « barbe de 3 jours » a été conçu sans dents à l'avant pour une meilleure visibilité pendant le rasage. De plus, vous pouvez obtenir des contours précis en utilisant l'extrémité ou encore différentes longueurs en jouant sur l'inclinaison. Ce sabot est idéal pour un look « barbe de 3 jours » ou « ombre de 17 h » réussi.

Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 18

Plage des hauteurs de coupe: 1 à 18 mm

Précision (taille du pas): 1 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en inox

Type de sabot: Suivi des contours, Barbe de 3 jours

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d'utilisation

Système d'aspiration: Pour récupérer les poils

Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de hauteur

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Afficheur multifonction: Indicateur du niveau de la batterie, Voyant de charge, Indicateur de hauteur de coupe

Rangement: Housse de voyage

Sans entretien, aucune lubrification nécessaire

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Charge rapide: 1 heure(s)

Autonomie: 50 minutes

Utilisation: Avec/sans fil

Design

Finition: Panneaux latéraux chromés

Poignée douce

Accessoires

Brossette de nettoyage

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Créez le style dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, Barbe complète, Jours

Accessoires

Tondeuse de précision: 15 mm

Performance

Tonte: Bouton Turbo

