

PHILIPS

LED-työvalo

EcoPro20

Ladattava käsivalaisin

220 lumenia / 2 W

Käyttöaika 3,5 tuntia



RC320B1



Huippuluokan työvalo

Kätevän kompakti jokapäiväiseen käyttöön

Pienikokoinen ladattava Philips EcoPro20 -työvalo mahtuu kätevästi vaikka taskuun. Se on helppo kiinnittää ja soveltuu erinomaisesti nopeisiin tarkastustöihin ja jokapäiväiseen käyttöön.

Kirkas työvalo

- Kirkas ja miellyttävä valo (220 lumenia / 2 W) sopii jokapäiväiseen käyttöön

Monikäyttöinen ja kompakti

- Työvalo on helppo kiinnittää 360 astetta kääntyvällä koukulla
- Voit kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan 180 astetta kääntyvän rungon ansiosta
- Pienikokoinen ja kätevä käsivalaisin jokapäiväiseen käyttöön
- Työvalo on helppo kiinnittää kääntyvän rungon voimakkaalla magneetilla

Kätevä jokapäiväiseen käyttöön

- Voit ladata muita laitteita USB-portissa
- Ladattava akku antaa jopa 3,5 tuntia käyttöaikaa
- Vankkarakenteinen ja iskunkestävä kotelo

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: RC320B1
Tilauskoodi: 05055745

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 1 800 mAh
Teho: 2 W
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3,5 tuntia
Jännite: 3,7 V
Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
Latausjohdon tyyppi: ladattava
Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
Akun latausaika: noin 3 tuntia
Virtalähde: Litiumioniakku 103450

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K
Valaistusvoimakkuus (tehotila): 420 luxia
0,5 metrin etäisyydellä
LED-käyttöikä: Jopa 30 000 tuntia
Säteilykulma: 90°
Valovirta: 220 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 3 103 g
Korkeus: 27 cm
Pituus: 33 cm
Leveys: 20,5 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018050557
EAN3: 8719018050564

Pakutun tuotteen tiedot

Korkeus: 5,2 cm
Pituus: 24,8 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
Paino akkujen/paristojen kanssa: 385 g
Leveys: 18,8 cm
Koko: vakio
Johdon pituus: 100 cm

Tuotteen kuvaus

koukku: 360 asteen sisäänvedettävä koukku
Iskunkestävyys (IK): IK07
Kotelointiluokka (IP): IP20
Magneetti
Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi, kumipäällyste
Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä runko
Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
Tekniikka: LED
Valikoima: RCH
UV-vuodonilmaisoin: ei
Käyttölämpötila: 0–40 °C
LED-polttimoiden määrä: 4

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo
Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin

Kohokohdat

Kirkas ja miellyttävä valo

Pienikokoinen työvalo on usein tarpeen, kun työskentelet autotallissa, etsit jotain ahtaasta kellarista tai korjaat kodinkonetta. Philips EcoPro20 tuottaa 220 lumenin (2 W) miellyttävää valkoista valoa (6 500 K) ja valaisee tarkasti jokaisen yksityiskohdan.

USB-latausportti

Voit käyttää Philips EcoPro20 -työvaloa myös muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen työvalon rungossa olevaan USB-porttiin.

Käyttöaika 3,5 tuntia

Täyteen ladattu Philips EcoPro20 -työvalon akku tuottaa kirkasta valkoista valoa jopa 3,5 tunnin ajan. Satunnaisessa käytössä akusta riittää virtaa useaksi päiväksi.

Pienikokoinen ja kätevä käsivalaisin

Pienikokoinen ja kevyt Philips EcoPro20 kulkee kätevästi mukanas – vaikka taskussa – ja valaisee työkohteesi missä ja milloin tahansa.

Kohdistaa valo oikeaan kohtaan

Haluatko kohdistaa valon tarkasti? Philips EcoPro20 -työvalon runko kääntyy 180 astetta, joten se on helppo kohdistaa juuri tiettyyn kohtaan.

Helppo kiinnittää 360 astetta kääntyvällä koukulla

Kiinnitä EcoPro20-työvalo sisäänvedettävällä 360 astetta kääntyvällä koukulla, kun tarvitset työssäsä molempia käsiä.

Helppo kiinnittää voimakkaalla magneetilla

Kääntyvässä rungossa on myös voimakas magneetti, jolla voit kiinnittää työvalon helposti lähellä olevaan metallipintaan vaikkapa moottoria korjatesasi tai työkonetta huoltaessasi. Kiinnitä työvalo magneetilla ja kohdistaa se oikeaan kohtaan kääntämällä.

Iskunkestävä

Työkalut lipeävät joskus huolellisimmankin työntekijän käsistä. Siksi kehitimme Philips EcoPro20 -työvalon kotelon, joka kestää pudottamisen lattialle.

