

PHILIPS

EcoPro40

EcoPro

Инспекционный фонарь с аккумулятором

300 лм/3 Вт для основного освещения

100 лм/1 Вт для акцентного освещения

Время работы аккумулятора: 3 часа



RC420B1



Качественное освещение для любых задач Фонарик с аккумулятором

Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков.

Поток яркого света

- Фонарь (100 люменов/1 Вт) для освещения узких мест
- Яркое освещение (300 люменов/3 Вт) для повседневных задач

Особый дизайн для удобного использования

- 3 магнита для удобного использования
- Два выдвижных крюка для удобного использования

Надежный аккумулятор

- До 8 часов работы литий-ионного аккумулятора без подзарядки

Всегда под рукой для ежедневного использования

- Надежный ударопрочный корпус

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: RC420B1

Код для заказа: 05057145

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2200 мА·ч

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов
напряжение: 3,7 В

Время работы аккумулятора (Еco): До 8 часов
(точечный луч)

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Micro USB

Время зарядки батареи: около 4 часов

Источник питания: Литий-ионный аккумулятор
18 650

мощность в ваттах: 3 Вт + 1 Вт (фонарь)

Световые характеристики

Цветовая температура: 6500 К

Интенсивность света (режим boost): 630 люкс на
расстоянии 0,5 м

Интенсивность света (режим Eco): 3100 люкс на
расстоянии 0,5 м

Срок службы светодиода: До 30 000 часов

Угол освещения: 90°

Световой поток (экорежим): 100 люмен

Световая отдача:

300 люмен

Угол луча (точечный луч): 15 °

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 4,516 г

Высота: 38 см

Длина: 33 см

Ширина: 20,5 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018050571

EAN3: 8719018050700

Информация об упакованном продукте

Высота: 5,2 см

Длина: 36 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Вес (с элементами питания): 615 г

Ширина: 18,8 см

Размер:

Стандартная лампа

Длина кабеля: 100 см

Описание продукта

Крючок: Выдвижной крюк на 360°

Класс ударпрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP20

Магнит

Материалы и отделка: АБС-пластик с резиновым
покрытием

Ориентационное освещение: Вращающееся на 180°
основание

Устойчивость к воздействию: жир, масло,
растворители

Технология: Светодиодная

Линейка продукции: RCH, EcoPro

УФ-детектор утечки: нет

Использовать при температуре:

от 0 °C до 40 °C

Количество светодиодов: 6

Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с
аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

Основные особенности

Яркое освещение для работы

Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro40 обеспечивает луч света яркостью 300 лм при мощности 3 Вт, благодаря чему вы легко справитесь с любой работой.

Фонарь для направленного освещения

Philips EcoPro40 также оснащен мини-прожектором для освещения участков, которых не достигает основное освещение. Этот превосходный прожектор

на фонаре обеспечивает яркость луча 100 лм при мощности 1 Вт, так что ни одна деталь не укроется от вас во время работы.

Удобный в использовании с 3 магнитами

При выполнении различных задач нам зачастую неудобно держать фонарь. Philips EcoPro40 оснащен 3 магнитами, благодаря которым фонарь можно с легкостью прикрепить к ближайшей металлической поверхности, например к капоту автомобиля.

Два крюка для удобного использования

При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro40 на два выдвижных крюка с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.

Время работы аккумулятора: до 8 часов

Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3 часов непрерывной работы прибора в режиме основного освещения без потери яркости, ну а в режиме акцентного освещения — до 8 часов. При периодическом же использовании заряда хватит на несколько дней.

Ударопрочный

Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro40 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.

