

PHILIPS

WALITA

Mixer

Viva Collection


400W, barra de plástico

Lâmina de dupla ação

Copo de 1 l, moedor, batedor

2 velocidades + turbo

RI1366/04



Saboreie pratos caseiros em segundos

Motor potente de 400W e lâmina de dupla ação

O Mixer Viva Black 3 em 1 possui 400W de potência e botão turbo, que tornam ainda mais fácil preparar variados tipos de receitas em pouco tempo. O Mixer acompanha acessórios que ajudam no preparo de todas as receitas, como Batedor de Claras, Mini Processador e um Copo de 1L.

Resultado perfeito em segundos

- Lâmina de dupla ação
- Para os ingredientes mais duros

Pica cebola, ervas, queijos duros e muito mais

- Moedor

Fácil processamento e armazenamento

- Copo de 1L
- Alças e botões macios

Sem respingos

- Proteção antirrespingos

Bate cremes, mousses, claras em neve e muito mais.

- Acessório batedor de claras

Destaques

Copo de 1L



Possui copo com capacidade de até 1 litro para preparo de receitas maiores.

Proteção antirrespingos



Diga adeus aos respingos e àquela bagunça durante o processamento. Esse Mixer impede os pingos e mantém sua bancada limpa.

Moedor



Muito mais praticidade para sua cozinha, com esse Mixer é possível picar cebola, queijo e muito mais.

Lâmina de dupla ação



O mixer Philips Walita vem com uma lâmina de dupla ação que corta na horizontal e na vertical.

Alças e botões macios



As alças e os botões macios agregam conforto no uso do produto

Botão turbo



O botão turbo desse mixer possibilita processar os ingredientes mais rígidos.

Batedor de claras



Para o preparo de creme batido, maionese, massa de panqueca e mais, o acessório de batedeira simples torna o seu mixer multifuncional e versátil.

Especificações

Acessórios

Copo: 1 E

Miniprocessador: Moedor compacto

Batedeira

Especificações do design

Cor(es): Preto e cinza

Material da barra: Metal

Coletor de polpa: PP e borracha

Material do copo: SAN

Lâmina para alimentos: Aço inoxidável

Especificações gerais

Haste removível: Com 2 botões

Ajuste de velocidade: 2 (inclusive turbo)

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1,3 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 400 W

Voltagem: 220 volt

