

PHILIPS

WALITA

Keukenmachine

Avance Collection

1000 W

Compact 2-in-1 ontwerp

Kom van 3,4 l



RI7778/90



Tallose recepten, minimale inspanning

Maak zelf brood, taarten, drankjes en nog veel meer

Deze keukenmachine uit de Philips Avance-collectie is een veelzijdige keukenhulp. Met de nieuwe metalen kneedhaak, krachtige motor van 1000 W en een reeks accessoires is gezonde en lekkere thuisbaking eenvoudiger dan ooit!

Zelf brood en taart bakken is nu eenvoudiger dan ooit

- Metalen kneedhaak voor perfect brooddeeg
- Twee metalen ballonklopers voor ijs en eiwitten

Trefzeker vermogen en snelheidsstanden instellen

- Verchroomde knop met 12 snelheden en pulsstand
- Met één druk op de knop maakt u brooddeeg, slagroom en ijs

Eenvoudig verwerken en moeiteloos reinigen

- Kom van 3,4 l en blenderbeker van 1,5 l voor familieporties
- In de XL+-vultrechter kunt u hele stukken fruit en groenten verwerken
- Vaatwasmachinebestendige accessoires

De juiste accessoires voor het beste resultaat

- Instelbare schijf voor plakjes van 1 – 7 mm
- Citruspers en sapcentrifuge met fijnmazige zeef voor 6 glazen
- Inclusief 3 extra roestvrijstalen schijven

Kenmerken

Kom van 3,4 l en blender van 1,5 l

Met de XL-kom kunt u in één keer grote hoeveelheden voedsel verwerken, bijvoorbeeld tot 7 porties soep, 7 eiwitten, 1,7 kg deeg. Verder kunt u met de blender van 1,5 l eenvoudig tot 5 porties smoothies in één keer klaarmaken.

Sapcentrifuge voor 6 glazen



Deze keukenmachine bevat een professioneel accessoire voor het maken van sap. Dankzij de extra grote vultrechter en het grote, gepatenteerde, fijnmazig filter van metaal kunt u tot 200% sneller sap maken dan met andere keukenmachines. De gepatenteerde fijnmazige filter van roestvrijstaal perst al het sap tot de laatste druppel uit de vrucht.

Instelbare snijschijf

Met het instelbare snijmes kunt u plakjes maken van 1 mm dun tot 7 mm dik.

Verchromde knop

Stel dezelfde snelheid in als is aangegeven op het accessoire voor de beste prestaties. De pulsmodus biedt nog meer controle voor snel mengen of hakken.

Vaatwasmachinebestendige accessoires



Alle Philips-keukenmachineaccessoires in de doos zijn vaatwasserbestendig.

Twee metalen ballonklopers



De combinatie van twee metalen ballonklopers en de one touch-knop zorgen voor luchtig eiwit (tot 600% meer volume) en perfecte slagroom (tot 200% meer volume). Heerlijke desserts maken was nog nooit zo eenvoudig!

Innovatieve metalen kneedhaak



Samen met de sterke motor maakt deze kneedhaak snel een deegbal van uw ingrediënten. De innovatieve kneedhaak bewerkt uw deeg met de juiste kracht en sterkte voor het lekkerste brood.

One touch-knoppen



Naast de 12 handmatige snelheden en pulsstanden beschikt de Avance Food Processor over 3 one touch-knoppen. Om deze te selecteren, draait u eenvoudig de knop in de AAN-stand en drukt u op de automatische one touch-knop. De motor stelt dan automatisch de juiste snelheidsfuncties en automatische klopfuncties in voor de beste resultaten.

XL+-vultrechter

In deze XL+-vultrechter kunt u hele stukken fruit of groenten verwerken. U hoeft ze niet meer vooraf te snijden.

3 roestvrijstalen schijven

Deze keukenmachine wordt geleverd met 3 extra roestvrijstalen schijven: 1 draaibare schijf voor raspens (fijn en grof) voor alle soorten groenten, 1 granuleerschijf voor aardappelen of kaas, 1 julienneschijf voor dunne reepjes groenten.

Specificaties

Accessoires

Blenderinhoud: 1,5 liter

Aantal schijfjes: 3

Roestvrijstalen hakmes: kloppen, hakken, slagroom kloppen, verkruiden, snijden, vouwen, stampen, vlees hakken

Instelbare snijschijf: 1-7 mm

Draaibare hakschijf: Grof en fijn

Metalen kneedhaak: Voor het (krachtig) kneden en mixen van deeg en beslag

Citruspers: Voor het persen van citrusvruchten

Klopper met twee ballonnen: Voor (op)kloppen, mixen en emulgeren

Maalmolen

Spatel

Ontwerpspecificaties

Behuizing: ABS

Snelheidsknop: ABS

Stamper: ABS

Meshouder, ballonklopper: POM

Schijven, hakmes: Roestvrij staal

Kneedaccessoire: PP en metaal

Citruspers: PP

Kom met deksel: SAN

Algemene specificaties

Snelheden: 12 en pulseren

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Snoerlengte: 1 m

Hoofdunit met kom: 289 x 254 x 436 mm

Technische specificaties

Vermogen: 1000 W

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,2 m

Veiligheid: Deksel- en komdetectie, mechanische rem van 1,5 seconde

Droge capaciteit kom: 3,4 l

Kominhoud deeg: 1700 g

Kominhoud meel: 1000 g

Vloeistofcapaciteit kom: 2 l

