

Lavazza Saeco A Modo Mio



RI9575/11

Prueba el auténtico espresso italiano en casa

Con Lavazza Saeco A Modo Mio

Un diseño moderno para una cafetera compacta, llena de color y fácil de usar. La cafetera Saeco A Modo Mio Extra, creada en colaboración con Lavazza, está basada en una tecnología vanguardista que ofrece un café espresso lleno de cuerpo y crema.

**Auténtico espresso italiano**

- Cápsulas Lavazza A Modo Mio
- Tecnología superior desarrollada por Saeco para A Modo Mio
- Bomba de 15 bares

**Fácil de usar**

- Expulsión de cápsulas automática
- Función de vapor
- Función de agua caliente
- Antigoteo después de cada uso
- Soporte para tazas ajustable
- Depósito de agua extraíble

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



# Especificaciones

## Fácil de usar

- Uso: Expulsión de cápsulas automática, Función de agua caliente para té, Soporte para tazas ajustable, Depósito de agua extraíble

## Datos técnicos

- Potencia: 1050 W
- Voltaje: 230 V
- Presión de la bomba: 15 bar

## Peso y dimensiones

- Capacidad del compartimento de desecho: 10 bebidas
- Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 235 x 330 x 305 mm
- Peso: 6,8 kg

## Diseño

- Color: Negro/plata
- Materiales y acabado: ABS

## Características

- Compatible con filtros Brita
- Boquilla de agua caliente/vapor
- Interfaz: Botones directos
- Depósito de agua extraíble

## Especificaciones técnicas

- Material de la caldera: Acero inoxidable

## Depósito de agua

- Capacidad del depósito de agua: 0,9 l

# Destacados

## Expulsión de cápsulas automática

Tras cada preparación, las cápsulas se expulsan en el contenedor interno de la cafetera para desecharse más tarde sin complicaciones ni molestias

## Soporte para tazas ajustable

Con el soporte para tazas ajustable puedes ajustar la bandeja y tomar el placer del expreso en tu taza favorita

## Función de agua caliente

El agua caliente se vierte simplemente al girar el botón para preparar té, cacao, café americano y otras bebidas calientes

## Depósito de agua extraíble

El depósito de agua se puede rellenar fácilmente bajo el grifo

## Bomba de 15 bares



La alta presión garantiza que siempre se extraerá todo el aroma del café molido

## Antigoteo (Lavazza)

Sin goteo ni suciedad después de preparar el café

## Cápsulas Lavazza A Modo Mio



Las cápsulas Lavazza A Modo Mio contienen una selección de exclusivas mezclas de café, están selladas al vacío y conservan perfectamente la calidad y el sabor del café. Están disponibles con diferentes mezclas para satisfacer los gustos individuales, con la garantía de calidad y autenticidad de Lavazza.

## Función de vapor (Lavazza)

Con el tubo de vapor puedes preparar espuma de leche para manchadas y capuchinos

## Tecnología superior para AMM

Saeco, con su amplia experiencia y pasión por el café, ha desarrollado un innovador proceso de extracción que garantiza siempre la temperatura, presión y extracción del café adecuadas, para disfrutar de un expreso cremoso y con cuerpo en todo momento.