

Philips
Automatisk
espressomaskin

RI9743



Passer på alle kjøkken

Saecos mest kompakte automatiske espressomaskin

Med denne kompakte grunnmodellen er det mulig å nyte italiensk espresso i ethvert kjøkken.

Perfekt espresso

- Forhåndsbryggesystem
- Saeco-tilpasningssystem
- Keramiske kverner

Lett å bruke

- Tilgang foran for enkel fylling og tømning
- Bryggegruppe som kan fjernes
- Pannarello

Passer på alle kjøkken

- Kompakt og helautomatisk espressomaskin

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Aromasystem: forhåndsbygging

Flere typer drikke

- Flere variasjoner av melk: Pannarello: melkeskumming

Lett å bruke

- Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av kaffesirkuleringsystemet, Avkalkningsyklus
- Bruk: Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar vannbeholder

Tekniske data

- Koker: Rustfritt stål
- Frekvens: 50 Hz
- Effekt: 1300 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt

- Kaffebønnekapasitet: 170 g
- Kapasitet for avfallsbeholder: 8 porsjoner
- Kapasitet for vanntank: 1 l

Høydepunkter

Enkel tilgang fra forsiden

Alle maskinelementene som du trenger hver dag (vann, kaffebønner og beholder for kvernet kaffe, dryppebrett, avtakbar bryggegruppe) er fullstendig uavhengige av hverandre og tilgjengelige fra fronten eller toppen.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er kjernen i alle helautomatiske kaffemaskiner, skal alltid holdes ren. En oppgave som er utrolig enkel å utføre på Saeco-maskinen: ta ut, skyll og sett på plass igjen – ferdig.

Keramiske kverner

Disse høyteknologiske kvernene er bedre enn konkurrentenes stålkverner på mange områder. Du får alltid den perfekte italienske smaken på grunn av kontinuerlig og nøyaktig kverning uten at maskinen overopphetes, og i tillegg får du en holdbar maskin som er svært stillegående.

Forhåndsbyggesystem

Forhåndsbygging for enda mer nytelse. Takket være Saecos forhåndsbyggeteknologi blir den kvermede kaffen fuktet før selve traktingen begynner – noe som gjør at aromaen utvikles enda mer.

Saeco-tilpasningsystem

Perfekt for alle typer bønner. Uansett hvilke kaffebønner du liker best, blir resultatet perfekt med Syntia – takket være Saeco-teknologien. Den sørger for at riktig mengde kaffebønner automatisk kvernes, noe som gir deg en uforglemmelig kaffeopplevelse med alle typer bønner.

Pannarello

Pannarello er en ekstern steamarm. Med steam kan du skumme melken for å lage herlig cappuccino

Kompakt design

Med denne kompakte designen passer den helautomatiske espressomaskinen i ethvert kjøkken.



Utgivelsesdato
2010-03-23

Versjon: 1.0.1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com