



Saeco Odea  
Super-machine à  
espresso automatique

- Mousseur de lait classique
- Argent

RI9752/48

Le plaisir de l'espresso dans une conception tendance et pratique

Gamme Odea standard

Gamme Odea standard

**L'authentique perfection du café à l'italienne**

- Une mousse de lait délicieuse grâce au mousser de lait classique
- Le café sans attendre grâce au système de chauffe rapide
- Chaque grain est moulu à la perfection avec nos moulins métalliques.

**Préparez des boissons à votre goût**

- Enregistrez la longueur de café que vous préférez
- Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables


**Entretien et nettoyage faciles**

- Une machine à café toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
- Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



# Caractéristiques

## Nettoyage automatique du circuit



Saeco a conçu cette machine à espresso de façon à ce que le circuit emprunté par le café soit automatiquement nettoyé à l'eau au démarrage ou à la mise hors tension de la machine. Ce système préserve toute la fraîcheur et l'arôme du café, à chaque tasse.

## Chaudière avec système de chauffe rapide



Votre machine à espresso est toujours prête grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide Saeco. Vous pouvez désormais préparer un espresso après l'autre, sans temps d'attente entre chaque tasse.

## Permet d'enregistrer la longueur de café que vous préférez



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso fraîchement infusé selon vos préférences grâce à la fonction de mise en mémoire qui permet de régler la longueur du café pour répondre à vos goûts. Savourez votre café préféré, en appuyant sur un seul bouton.

## Mousseur de lait classique



Cette machine à espresso Saeco est livrée avec un mousser de lait classique, que les baristas italiens appellent «Pannarello». Il diffuse la vapeur directement dans le lait pour préparer une mousse somptueuse. Réveillez le barista qui sommeille en vous et préparez de

délicieuses boissons à base de lait à la façon traditionnelle!

## Moulin en métal



Nos moulins en métal garantissent une mouture parfaite.

## Moulins ajustables (5 réglages)



Les grains de café requièrent différents niveaux de granularité selon les variétés afin de libérer tout leur arôme. La finesse de mouture de cette machine à espresso peut être ajustée de 5 façons, du grain le plus fin pour un espresso corsé, à une mouture plus grossière pour un café plus léger.

# Spécifications

## Service

- 1 an de garantie

## Espresso parfait

- Technologie espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : préinfusion

## Fiche technique

- Types de café pris en charge: Grains de café entiers
- Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar (espresso parfait)
- Groupe d'infusion amovible
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
- Longueur du cordon: 80 cm
- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- Fréquence: 60 Hz

- Alimentation: 1 400 W
- Tension: 120 V
- Matière de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)

## Poids et dimensions

- Poids de l'appareil: 8,5 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 292 x 381 x 368 mm
- Capacité (café): 180 g
- Capacité du contenant à déchets: 14 capsules
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
- Hauteur maximum de la tasse: 150 mm

## Conception

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux et finition: Plastique