



Saeco Odea
Machine espresso
automatique

- Giro
- Orange

RI9754/21



Conception tendance et fonctionnelle pour votre espresso

Gamme Odea standard

Moulez votre café en grains préféré

- Broyeur en céramique réglable
- Système « bean-to-cup » (du grain à la tasse)
- Réglez la longueur et l'intensité de votre café

Facile à utiliser

- Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
- Plateau égouttoir réglable
- Repose-tasse
- Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Facile à nettoyer et à entretenir

- Groupe café amovible
- Avertissement de détartrage

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Points forts

Personnalisez votre café



Avec Saeco, vous pouvez choisir la longueur de votre café ainsi que la quantité de café moulu utilisée pour sa préparation

Broyeur en céramique réglable



Les grains de café sont fraîchement moulus pour chaque tasse par un broyeur en céramique réglable qui préserve tout leur arôme et ne les brûle jamais.

Système « bean-to-cup » (du grain à la tasse)



Les grains de café sont fraîchement moulus et utilisés directement pour chaque boisson.

Repose-tasse



Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez stocker vos tasses et verres directement sur la machine. Ainsi, vous les avez toujours à portée de main grâce à leur rangement pratique et peu encombrant.

Cup lift



Le bac d'égouttement est réglable manuellement et s'adapte à la taille de toutes les tasses placées sous le diffuseur de café.

Ergonomie



Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains de café, ou encore vider le tiroir à marcs ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles.

Pannarello



Avec le pannarello, faites mousser le lait exactement comme vous l'aimez. Plongez le pannarello dans le lait, et décrivez des mouvements circulaires lents, jusqu'à obtention de la quantité de mousse voulue.

Groupe café amovible



Le groupe café est au cœur de toute cafetière automatique et doit toujours rester propre. La tâche est facilitée sur une machine Saeco : retirez-le, rincez-le... et remettez-le en place. C'est fini !

Avertissement de détartrage



Un voyant spécifique avertit l'utilisateur lorsque la machine nécessite un détartrage.

Caractéristiques

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Caractéristiques techniques

- Chaudière: Acier inoxydable
- Fréquence: 50 Hz
- Alimentation: 1 400 W

- Tension: 230 V
- Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions

- Capacité du bac à grains: 180 g
- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l