



Saeco Talea  
Machine espresso  
automatique

- Giro
- Plus

RI9822/01

## Un café savoureux, tout en élégance

Savourez votre espresso

Gamme Talea standard

### **Personnalisation « bean-to-cup » (du grain à la tasse)**

- Réglez la longueur et l'intensité de votre café
- Système breveté pour un rapport crème/café ajustable

### **Facile à utiliser**

- Pannarello, pour une mousse de lait à votre goût
- Plateau égouttoir réglable
- Repose-tasse
- Ergonomie pour une utilisation au quotidien

### **Facile à nettoyer et à entretenir**

- Détartrage et nettoyage automatiques
- Groupe café amovible

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Points forts

### Personnalisez votre café



Avec Saeco, vous pouvez choisir la longueur de votre café ainsi que la quantité de café moulu utilisée pour sa préparation

### SBS (Saeco Brewing System)



La machine espresso automatique Philips Saeco dispose d'un système exclusif pour vous permettre de définir l'intensité de votre espresso. Vous obtenez ainsi un café au corps et à la crème à votre goût. Un petit bouton qui fait une grande différence.

### Repose-tasse



Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez stocker vos tasses et verres directement sur la machine. Ainsi, vous les

avez toujours à portée de main grâce à leur rangement pratique et peu encombrant.

### Cup lift



Le bac d'égouttement est réglable manuellement et s'adapte à la taille de toutes les tasses placées sous le diffuseur de café.

### Pannarello



Avec le pannarello, faites mousser le lait exactement comme vous l'aimez. Plongez le pannarello dans le lait, et décrivez des mouvements circulaires lents, jusqu'à obtention de la quantité de mousse voulue.

### Ergonomie



Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains

de café, ou encore vider le tiroir à marcs ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles.

### Détartrage et nettoyage automatiques



Facilité d'utilisation est souvent synonyme de facilité d'entretien : grâce aux cycles de détartrage et de nettoyage automatiques, votre machine espresso automatique vous offre plaisir au quotidien et longévité.

### Groupe café amovible



Le groupe café est au cœur de toute cafetière automatique et doit toujours rester propre. La tâche est facilitée sur une machine Saeco : retirez-le, rincez-le... et remettez-le en place. C'est fini !

# Caractéristiques

## Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : le sélecteur de crème, Chauffe-tasse

## Caractéristiques techniques

- Chaudière: Acier inoxydable
- Fréquence: 50 Hz
- Alimentation: 1 400 W
- Tension: 230 V
- Pression de la pompe: 15 bar

## Poids et dimensions

- Capacité du bac à grains: 250 g
- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l

## Facile à utiliser

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Rinçage automatique du circuit de lait, Cycle de détartrage
- Utilisation: Distributeur de café réglable, Déviation pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

## Économie d'énergie

- Économie d'énergie: Possibilité de passer en mode économie d'énergie

## Multi-boissons

- Variations autour du lait: Ajusteur de mousse, Fonction automatique lait intégrée, Sélecteur de quantité de lait, Réservoir à lait amovible