




Philips  
Automatisk  
espressomaskin

## Nyt kaffe med stil

Utførelse i rustfritt stål

Med Saeco Syntia får du en god opplevelse allerede når du pakker den ut av esken. Takket være den rene designen og overflaten i rustfritt stål blir den en juvel på familiens kjøkken.



RI9833

### Perfekt espresso

- Forhåndsbryggesystem
- Saeco-tilpasningssystem
- Keramiske kverner
- Teleskopisk enhet for kaffetapping

### Lett å bruke

- Tilgang foran for enkel fylling og tømning
- Bryggegruppe som kan fjernes

### familievennlig

- energieffektiv
- lyddempingssystem

# PHILIPS

sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, Aromasystem: forhåndsbrygging

## Flere typer drikke

- Flere variasjoner av melk: Pannarello: melkeskumming

## Lett å bruke

- Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av kaffesirkuleringsystemet, Avkalkningsssyklus
- Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for kvernet kaffe, Overflate for oppbevaring av kopper, Tilgang fra fronten til alle funksjoner, Hurtigsteam, Bryggegruppe som kan fjernes,

Avtakbar vannbeholder

## Tekniske data

- Koker: Rustfritt stål
- Frekvens: 50 Hz
- Drift: 1400 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar

## Mål og vekt


- Mål: 20 x 20 x 20 mm
- Kaffebønnekapasitet: 250 g
- Kapasitet for avfallsbeholder: 8 porsjoner
- Kapasitet for vanntank: 1,2 l

# Høydepunkter

## Enkel tilgang fra forsiden

Alle maskinelementene som du trenger hver dag (vann, kaffebønner og beholder for kvernet kaffe, dryppebrett, avtakbar bryggegruppe) er fullstendig uavhengige av hverandre og tilgjengelige fra fronten eller toppen.

## Bryggegruppe som kan fjernes



Bryggegruppen, som er kjernen i alle helautomatiske kaffemaskiner, skal alltid holdes ren. En oppgave som er utrolig enkel å utføre på Saeco-maskinen: ta ut, skyll og sett på plass igjen – ferdig.

## Keramiske kverner

Disse høyt teknologiske kvernene er bedre enn konkurrentenes stålkverner på mange områder. Du får alltid den perfekte italienske smaken på grunn av kontinuerlig og nøyaktig kverning uten at maskinen overopphetes, og i tillegg får du en holdbar maskin som er svært stillegående.

## energieffektiv

Denne funksjonen holder strømforbruket på et minimum. Faktisk så trengs det mindre enn 1 watt per time i standby-modus, som slår seg på automatisk etter 1 time, noe som gjør at du sparer både ressurser og penger.

## Forhåndsbyggesystem

Forhåndsbygging for enda mer nytelse. Takket være Saecos forhåndsbyggeteknologi blir den kvernede kaffen fuktet før selve traktingen begynner – noe som gjør at aromaen utvikles enda mer.

## Saeco-tilpasningssystem

Perfekt for alle typer bønner. Uansett hvilke kaffebønner du liker best, blir resultatet perfekt med Syntia – takket være Saeco-teknologien. Den sørger for at riktig mengde kaffebønner automatisk kvernes, noe som gir deg en uforglemmelig kaffeopplevelse med alle typer bønner.

## lyddempingssystem

En spesiell isolering og ekstremt stillegående keramiske kverner forstyrrer ikke den rolige atmosfæren på kjøkkenet.

## Teleskopisk enhet for kaffetapping

Med én bevegelse blir den flerdimensjonale kaffedispenseren tilpasset størrelsen på favorittkoppene dine, slik at smaken og aromaen alltid blir perfekt – uansett hva som er favoritten din.



Utgivelsesdato  
2010-10-28

Versjon: 1.0.1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)