



Saeco Royal  
Machine espresso  
Super Automatique

- Mousseur à lait automatique
- Argent

RI9913/06

## Performances parfaites, tasse après tasse

Avec des réservoirs de grande capacité

La machine espresso Saeco Royal vous permet de préparer différentes spécialités de café (espresso ou cappuccino) grâce au cappuccinatore exclusif et aux grands réservoirs à eau, grains de café et café moulu.

### Un authentique café italien

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousser à lait automatique
- Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide

### Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez les réglages de votre café préféré
- Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable

### Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
- Nettoyage facile grâce aux éléments compatibles lave-vaisselle.

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**

## Points forts

### Chaudière à chauffe rapide



Avec la technologie de chaudière à chauffe rapide Saeco, votre machine est toujours prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre entre chaque espresso.

### Enregistrez les réglages de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo innovante vous permettant de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

### Bec verseur ajustable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour

éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

### Éléments compatibles lave-vaisselle



Pour vous faciliter la vie, le bac d'égouttement et le mousseur à lait ou la carafe à lait passent au lave-vaisselle. Ainsi, vous gagnez du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage hygiénique.

### Groupe café amovible



Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

### Nettoyage automatique et détartrage



Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Non seulement cette machine vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le processus de détartrage automatisé démarre et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi facile !

### Mousseur à lait automatique



Préparez facilement un cappuccino savoureux avec cette machine espresso Saeco, grâce au mousseur à lait automatique également appelé « cappuccinatore » par les baristas. Le mousseur à lait prélève du lait directement dans la brique ou le pot, et le fait mousser automatiquement avant de le verser directement dans votre tasse. Une simple pression sur un bouton suffit pour préparer une délicieuse mousse crémeuse.

# Caractéristiques

## Spécificités techniques

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Alimentation: 1 600 W
- Tension: 220 volt
- Fréquence: 60 Hz
- Longueur du cordon: 80 cm

## Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'arôme : pré-infusion, Chauffe-tasses

## Facile à utiliser

- Utilisation: Fonction vapeur rapide

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
380 x 465 x 395 millimètre
- Poids du produit: 15 kg
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Capacité du bac à marcs: 30 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 2,2 l

## Caractéristiques

- Cappuccinatore