

Philips Saeco



RI9914/01

Royal: Grenzenloser Espresso-Genuss

Dank der großen Behälter und des exklusiven Cappuccinatore können Sie mit dem Saeco Royal zahlreiche Kaffeespezialitäten zubereiten.

Immer startklar

- Sofortdampffunktion mit zwei Durchlauferhitzern

Individuelle Einstellung, von der Bohne bis zum Kaffee

- Einstellbare Tassenfüllmenge, Brühtemperatur sowie Kaffeeintensität und einstellbares Aroma

Bedienungsfreundlich

- Tassenwärmer
- Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch
- Herausnehmbare Brühgruppe

Einfache Reinigung und Handhabung

- Automatische Reinigung und Entkalkung

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**

Besonderheiten

Individuelle Kaffeeinstellungen



Mit Saeco können Sie immer ganz einfach die Tassenfüllmenge, die Brühtemperatur sowie die Kaffeintensität und das Aroma nach Belieben einstellen. Ihre individuellen Einstellungen werden gespeichert, sodass Sie Ihren Lieblingskaffee auf Knopfdruck genießen können.

Tassenwärmer



Mit dieser Funktion können Sie nicht nur Tassen und Gläser direkt am Gerät aufbewahren, sondern auch vorwärmen, sodass das Aroma sich noch besser entfalten kann und die Crema ihre Festigkeit behält.

Ergonomisches Design



Philips Saeco ist ein Synonym für Komfort: So kann für das Nachfüllen von Bohnen und Wasser und das

Leeren des Kaffeesatzbehälters oder der Abtropfschale leicht auf alle Kammern zugegriffen werden.

Automatische Reinigung und Entkalkung



Eine einfache Handhabung schließt eine einfache Wartung mit ein. Dank der automatischen Reinigungs- und Entkalkungskreisläufe sind ein perfektes Kaffeeerlebnis für jeden Tag und eine maximale Lebensdauer Ihrer Maschine garantiert.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist sozusagen das Herz jedes Kaffeeautomaten und sollte daher immer gründlich gereinigt werden. Diese Reinigung ist mit einer Saeco Maschine so bequem wie nie zuvor: Einfach herausnehmen, abspülen und wieder einsetzen – fertig.

Daten

Perfekter Espresso

- Espresso-Technologie: Aroma-System: Vorbrühen, Tassenwärmer

Bedienungsfreundlich

- Verwendung: Sofortdampffunktion (zwei Durchlauferhitzer)

Technische Daten

- Boiler: Edelstahl
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 2600 W
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 Bar

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Kapazität des Satzbehälters: 30 Portionen
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 2,4 l

Ausstattung

- Cappuccinatore