



Saeco

RI9943/11

Un café au goût exceptionnel qui ne vous décevra jamais

La machine à espresso d'exception signée Saeco

Bien plus qu'une simple boisson, un vrai espresso se définit par son arôme, son caractère, ses nombreuses variétés plus délicieuses les unes que les autres et son esprit de communion. Ce moment Espresso, la machine à espresso Philips Saeco Xelsis le diffuse dans toute votre cuisine.

**Un espresso parfait**

- Broyeurs céramiques pour préserver l'arôme
- Diffuseur de café réglable en hauteur

**Personnalisez votre boisson**

- Fonction lait automatique intégrée
- Sélecteur du volume de lait et de mousse
- Multi-utilisateurs, multi-boissons (36 programmations possibles)
- Système breveté pour un rapport crème/café ajustable

**Facile à utiliser**

- Interface intuitive personnalisée
- Groupe café amovible

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**




# Points forts

## Multi-utilisateurs, multi-boissons

Cette machine est dotée de 6 touches permettant de choisir une boisson et peuvent être personnalisées pour 6 profils utilisateurs différents. Chaque membre de la famille peut ainsi préparer sa boisson personnalisée préférée d'une simple pression.

## Fonction lait automatique



Il vous suffit de remplir le réservoir à lait intégré et d'appuyer sur le bouton Cappuccino. Votre boisson est servie en un instant et la couche de lait crémeuse est automatiquement ajoutée à votre espresso.

## Interface tactile intuitive

L'écran large et très lisible de cette machine offre une interface commandée par un seul bouton, pour une utilisation intuitive de l'appareil.

## Sélecteur du volume de lait et de mousse

Pour encore plus de variété, la fonction intégrée mousse automatique, associée au réservoir amovible, permet de choisir la quantité de lait ou de mousse souhaitée. Préparer un café avec du lait chaud ou un cappuccino surmonté d'une mousse parfaite n'a jamais été aussi facile.

## Broyeurs céramiques

Ces broyeurs haute technologie surpassent leurs concurrents en acier à de nombreux niveaux : leur capacité de mouture précise et sans surchauffe assure un goût parfaitement authentique au café. En outre, ils affichent une longévité extrême et un fonctionnement ultra-silencieux.

## Diffuseur de café réglable

Quelle que soit la taille de votre récipient préféré, verre ou tasse, le diffuseur de café ajustable en hauteur s'adapte en un mouvement pour y déverser un café à l'arôme parfait.

## Groupe café amovible



Le système de préparation du café est au cœur de toute machine à café automatique et doit toujours rester propre. La tâche est facilitée sur une machine Saeco : retirez-le, rincez-le... et remettez-le en place. C'est fini !

## SBS (Saeco Brewing System)



Philips Saeco dispose d'un système exclusif pour vous permettre de définir l'intensité de votre espresso en jouant sur la quantité de crème selon vos goûts. Un petit bouton qui fait une grande différence.

# Caractéristiques

## Un espresso parfait

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-percolation, SBS : le sélecteur de crème

## Multi-boissons

- Variations autour du lait: Ajusteur de mousse, Fonction automatique lait intégrée, Sélecteur de quantité de lait, Réservoir à lait amovible

## Facile à utiliser

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Rinçage automatique du circuit de lait, Cycle de détartrage
- Utilisation: Distributeur de café réglable, Déviation pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

## Économie d'énergie

- Économie d'énergie: Possibilité de passer en mode économie d'énergie

## Caractéristiques techniques

- Chaudière: Acier inoxydable
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance: 1 500 W
- Tension: 230 V
- Pression de la pompe: 15 bar

## Poids et dimensions

- Capacité du bac à grains: 350 g
- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Capacité du réservoir à lait: 0,5 l
- Capacité du réservoir d'eau: 1,6 l