



## Saeco Xelsis Cafeteira espresso automática

- Jarra e vaporizador de leite integrados
- Aço inoxidável preto

RI9943/43

## Diversas bebidas, diversos usuários

com recipiente para leite com limpeza dupla automatizada completa

O autêntico café expresso sempre foi mais que uma simples bebida: o aroma, o teor, a intensidade, as inúmeras e deliciosas variedades e o momento o tornam o tipo de café ideal. E a Saeco Xelsis leva toda essa sensação para a sua cozinha!

### **Perfeição do autêntico café expresso italiano**

- O recipiente para leite integrado prepara a espuma de leite perfeita
- Com a caldeira dupla, não é preciso esperar muito para preparar especialidades com leite
- Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado

### **Ajuste as bebidas ao seu paladar**

- Personalize seu café em seis perfis de usuário
- Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis
- Intensificador de creme e café

### **Limpeza e manutenção fáceis**

- Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
- O vaporizador de leite fica sempre limpo com a função de limpeza dupla automatizada
- O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Destaques

### Moedores 100% em cerâmica



Esta cafeteira espresso Saeco é equipada com moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa moedores em cerâmica devido à sua moagem consistente que não sobreaquece o grão, oferecendo um café espresso impecável. A cerâmica também garante um desempenho durável e o funcionamento totalmente silencioso.

### Moedores ajustáveis com oito opções



Diferentes tipos de café exigem diferentes níveis de granulagem para obter um sabor completo. A granulagem ajustável desta cafeteira espresso pode ser ajustada de oito maneiras, desde a moagem mais fina para um espresso encorpado até a mais grossa para um café mais leve.

### Seis perfis de usuário



Esta cafeteira espresso Saeco vem com seis perfis personalizáveis que memorizam sua preferência pessoal para o preparo de bebidas diferentes. Assim, é muito mais fácil preparar um café do seu modo preferido, mesmo que você não seja o único a utilizar a máquina.

### Conjunto de preparo do café removível



O conjunto de preparo do café, uma invenção da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras espresso e garante a automação. Dependendo do modelo, esse conjunto é facilmente acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser removido para limpeza facilmente, garantindo a máxima higiene do produto.

### Recipiente com limpeza dupla automática



Esta cafeteira espresso Saeco vem com a função de limpeza dupla totalmente automatizada no recipiente de leite. A limpeza dupla utiliza dois ciclos independentes de vapor para enxaguar o recipiente de maneira rápida após cada uso, mantendo o sabor fresco do leite. Manter o vaporizador de leite limpo nunca foi tão fácil.

### Limpeza e remoção de impurezas automáticas



A Saeco projetou essa cafeteira espresso para limpar o circuito de café automaticamente com água ao ser ligada ou desligada, o que faz com que você tenha sempre um sabor delicioso e fresco a cada xícara de café. A remoção regular de impurezas prolonga a vida da sua Cafeteira espresso. Essa máquina não apenas indica quando a remoção de impurezas é necessária, o processo de remoção de impurezas automatizado iniciará na máquina e você obtém as orientações com mensagens claras na tela caso precise intervir. Remover as impurezas nunca foi tão fácil!

# Especificações

## Especificações técnicas

- Material do depósito de água quente: Aço inoxidável (Inox)
- Lig/Desl: 1.500 W
- Voltagem: 120 volt
- Frequência: 60 Hz
- Comprimento do cabo: 80 cm

## Sustentabilidade

- Opção de modo de espera automático

## Espresso perfeito

- Tecnologia Espresso: Sistema de adaptação Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão, SBS: adaptador de consistência do creme

## Diversas bebidas

- Variações de leite: Adaptador de consistência da espuma, Aplicação integrada automática de leite, Seletor de quantidade de leite, Recipiente para leite removível

## Fácil de usar

- Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue automático do café, Circuito de enxágue automático do leite, Ciclo de remoção de impurezas
- Utilização: Recipiente ajustável para café, Dosador de grãos de café, Revestimento do porta-xícaras, Acesso frontal a todas as funções, Sistema de vapor instantâneo (2 depósitos de água quente), Conjunto de preparo do café removível, Reservatório de água removível

## Peso e dimensões

- Dimensões do produto (C x L x A): 280 x 420 x 370 mm
- Peso do produto: 16,1 kg
- Capacidade de grãos de café: 350 g
- Capacidade do contêiner de resíduos: 14 quantidade
- Capacidade do recipiente para leite: 0,5 E
- Capacidade do reservatório de água: 1,6 E