

# PHILIPS

El. holicí strojek

arcitec

RQ1050



## Nejlepší holicí strojek od světové jedničky Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku

Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší. Model Arcitec kombinuje holení s výkyvnými hlavami a holicí hlavy s trojitými drážkami pro perfektní kopírování obrysů tváře i krku.

### **Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku**

- Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku

### **Rychlé a hladké oholení**

- Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

### **Pohodlně hladké**

- Technologie Super Lift & Cut

### **Oholí i to nejkratší strniště**

- Systém Precision Cutting

### **Dokonalé zastříhování kníru a kotlet**

- Přesný zastřihovač

# Přednosti

## Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami

Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.

## Holicí hlavy s trojitými drážkami

Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

## Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břítem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

## Systém Precision Cutting

Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího stříšně.

## Přesný zastříhovač

Patentovaná technologie zastříhovače pro skvělou přesnost a manévrovatelnost. Skvěle se hodí pro vytváření kontur a zastříhování kníru a kotlet.

## Omyvatelný holicí strojek

Vodě odolný holicí strojek lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.

# Specifikace

## Napájení

Automatický výběr: 100–240 V

Doba nabíjení: 1 hodina (hodiny)

Dobíjecí: Ano

Doba holení: až 21 den (dny)

Rychlé nabíjení: Ano

Nabíjecí lithiontové akumulátory šetrné

k životnímu prostředí: Ano

## Elektronické funkce

Cestovní zámek: Ano

Indikátor čištění: Ano

Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí:

Ano

Indikátor nabíjení: Ano

Indikátor plného nabití baterie: Ano

Indikátor vybití baterie: Ano

Indikátor výměny holicí jednotky: Ano

## Příslušenství

Ochranný kryt: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Napájecí stojan: Ano

## Holicí systém

Nerezavějící hlavy: Ano

Technologie Super Lift & Cut: Ano

Bez vibrací: Ano

Holicí jednotka: RQ 10

Systém Precision Cutting: Ano

Omyvatelný: Ano

Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami: Ano

Holicí hlavy s trojitými drážkami: Ano

Výkyvná holicí jednotka: Ano

Přesný zastříhovač: Ano

## Balení

Uzavřená nádoba: Ano

