

PHILIPS

Elektrinis skustuvas

arcitec

Paslėptas ekranas

RQ1062



Tobula skutimosi švara, net ir ant sprando

Vyrams, kurie nori tik geriausio, „arcitec“ apjungia „Flex & Pivot“ funkciją su trigubo poveikio skutimo galvutėmis, taip pasiekiant tobulai švaraus skutimosi, netgi ant sprando.

Prisitaiko prie kiekvieno išlinkio

- „Flex & Pivot“ funkcija prisitaiko prie visų veido linkių

Greitas ir švarus skutimasis

- „Triple-Track“ skutimo galvutės su 50% daugiau skutimo sistemų

Patogu ir švaru

- „Super Lift & Cut“ technologija

Tobulas ūsų ir žandenuų apkirpimas

- koreguojantis lenktas peiliukas


Paprasta nuplauti

- Plaunamas skustuvas



Ypatybės

„Flex & Pivot“ funkcija



Tris nepriklausomos lanksčios galvutės skutimosi įtaise, kuris sukasi visu judesio diapazonu. Šis unikalus derinys užtikrina optimalią sąlytį su oda nelygiose vietose, todėl nuskutami net ir patys problematiškiausi sprando plaukai.

„Triple-Track“ skutimo galvutės




Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei standartinės viengubos besisukančios skutimo galvutės.

Itin efektyvus dizainas



Naujausias dizainas užtikrina kokybišką naudojimąsi bei tobulą skutimą.

„Super Lift & Cut“ technologija




Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.

koreguojantis lenktas peiliukas



Patentuota lenkto peiliuko technologija leidžia padidinti tikslumą ir manevringumą. Toliau tinka kontūrams formuoti ir ūsams bei žandenoms kirpti.

Plaunamas skustuvas



Vandeniui atspari „Philips“ barzdaskutė gali būti lengvai plaunama tekančiu iš čiaupo vandeniu.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „Triple-Track“ skutimo galvutės, Preciziško skutimo sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojanti: „Flex & Pivot“ funkcija, Slankusis skutimo įtaisas
Modeliavimas: Švelnus odai tikslus kirptuvas

Lengva naudoti

Ekranas: Maitinimo elemento įkrovos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Transportavimo fiksatorius
Įkrovimas: Pakartotinai įkraunamas, Greitas įkrovimas
Įkrovimas: 1 val.
Skutimosi trukmė: 21 diena
Valymas: Plaunamas, Valymo indikatorius

Konstrukcija

Apdaila: Veidrodinis ekranas

Priedai

Stovas: „Power Pod“
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginė galvutė

