

PHILIPS

El. holicí strojek

arcitec

S indikátorem minut holení

RQ1090



Nejlepší holicí strojek od světové jedničky Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku

Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší. Model Arcitec kombinuje holení s výkyvnými hlavami a holicí hlavy s trojitými drážkami pro perfektní kopírování obrysů tváře i krku.

Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku

- Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku

Rychlé a hladké oholení

- Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Pohodlně hladké

- Technologie Super Lift & Cut

Oholí i to nejkratší strniště

- Systém Precision Cutting

Dokonalé zastříhování kníru a kotlet

- Přesný zastřihovač

Přednosti

Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami




Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.

Holicí hlavy s trojitými drážkami



Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

Technologie Super Lift & Cut



Systém s dvojitým břítem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

Systém Precision Cutting



Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

Přesný zastříhovač



Patentovaná technologie zastříhovače pro skvělou přesnost a manévrovatelnost. Skvěle se hodí pro vytváření kontur a zastříhování kníru a kotlet.

Omyvatelný holicí strojek



Vodě odolný holicí strojek lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.

Specifikace

Holicí výkon

Holicí systém: Holicí hlavy s trojitými drážkami, Systém Precision Cutting, Technologie Super Lift & Cut

Kopírování obrysů: Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami, Výkyvná holicí jednotka

Úprava účesů: Přesný zastříhovač šetrný k pokožce

Snadné použití

Displej: Indikátor nabíjení, Indikátor pro výměnu holicích hlav, Cestovní zámek

Nabíjení: Dobíjecí, Rychlé nabíjení

Nabíjení: 1 hodina

Doba holení: 21 dní

Čištění: Omyvatelný, Indikátor čištění

Design

Materiál: Krycí obal z kartáčované nerezové oceli, Postranní panely ze skutečných uhlíkových vláken

Povrchová úprava: Zrcadlový displej, Displej LED

Příslušenství

Výměnná hlava: RQ10

Podstavec: Napájecí stojan

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

