

PHILIPS

holící strojek pro
mokré a suché holení

Shaver series 7000
SensioTouch

Systém DualPrecision a
GyroFlex2D

45 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

RQ1145/16



Jemné holení, hladká pokožka

Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.

Pohodlné dokonalé holení

- Holící drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky
- Zsměrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky
- Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastříhnout více

Šetrný k pokožce

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Snadné použití

- Dvouúrovňový ukazatel baterie s cestovním zámekem
- Snadné opláchnutí
- 45 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Nabíjecí stojan udržuje holící strojek plně nabitý a připravený
- 2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity



Přednosti

Hlavy Dual Precision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Super Lift and Cut



Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

GyroFlex 2D



Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Systém Aquatec pro mokré i suché holení



Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Plně omyvatelný holicí strojek



Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

SkinGlide



Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvláště hladké a snadné holení.

Použití bez kabelu – 45 minut

Úsporná a výkonná lithium-iontová baterie vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po hodinovém nabíjení poskytne více než 45 minut holení. Po 3minutovém nabíjení budete mít dost energie na jedno oholení.

Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie

Víceúrovňový displej LED zobrazuje indikaci slabé baterie, výměny nové hlavy a aktivního cestovního zámku. Cestovní zámek zamezuje výrobku, aby se náhodně zapnul. Stisknutím jakéhokoli tlačítka na 3 sekundy aktivujete cestovní zámek, takže se výrobek nemůže náhodně zapnout. Symbol červeného zámku indikuje aktivní cestovní zámek.

Nabíjecí stojánek

Skládací nabíjecí podstavec byl navržen tak, aby se vešel i do nejmenších prostor, takže můžete nabíjet kdekoli nebo si jej vzít s sebou na cesty.

Neuvěřitelně odolný



Všechny naše holicí strojky mají celosvětovou 2letou záruku a jsou kompatibilní s jakýmkoli napětím. Odolné břity se musí vyměňovat každé 2 roky.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře

Holicí systém: Systém DualPrecision, Technologie Super Lift & Cut

Pohodlí pokožky: SkinGlide

Snadné použití

Nabíjení: 1 hodina, Nabíjecí, Rychlé nabíjení za 3 minuty na jedno oholení

Doba holení: Až 45 minut

Displej: Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie, Indikátor plného nabití baterie, Indikátor vybití

baterie, Indikátor nabíjení, Indikace rychlého nabíjení

Čištění: Omyvatelný

Design

Povrchová úprava: Dekorativní prstenec z leštěného chromu

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Podstavec: Skládací nabíjecí podstavec

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ RQ11

