

# PHILIPS

holící strojek pro  
mokré a suché holení

Shaver series 7000  
SensoTouch

Systém DualPrecision a  
GyroFlex2D

45 min bezdrátového použití/1h  
nabíjení

Přesný zastříhovač a pouzdro

RQ1151/16



## Jemné holení, hladká pokožka

Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.

### Pohodlné dokonalé holení

- Holící drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky
- Zsměrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky
- Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastříhnout více

### Šetrný k pokožce

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

### Snadné použití

- Snadné opláchnutí
- Dokonalé zastříhování kníru a kotelet
- Dvouúrovňový ukazatel baterie s cestovním zámekem
- 45 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Nabíjecí stojan udržuje holící strojek plně nabitý a připravený
- 2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity



asimpleswitch.com

# Přednosti

## Hlavy Dual Precision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Střebiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

## Super Lift and Cut



Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojeku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

## GyroFlex 2D



Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojeku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

## Systém Aquatec pro mokré i suché holení



Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojeku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

## Plně omyvatelný holicí strojek



Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

## SkinGlide



Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojeku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvláště hladké a snadné holení.

## Použití bez kabelu – 45 minut

Úsporná a výkonná lithium-iontová baterie vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po hodinovém nabíjení poskytne více než 45 minut holení. Po 3minutovém nabíjení budete mít dost energie na jedno oholení.

## Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie

Víceúrovňový displej LED zobrazuje indikaci slabé baterie, výměny nové hlavy a aktivního cestovního zámku. Cestovní zámek zamezuje výrobku, aby se náhodně zapnul. Stisknutím jakéhokoli tlačítka na 3 sekundy aktivujete cestovní zámek, takže se výrobek nemůže náhodně zapnout. Symbol červeného zámku indikuje aktivní cestovní zámek.

## Nasazovací zastříhovač



Zdokonalte svůj vzhled díky přesnému zastříhovači SmartClick šetrnému k pokožce. Jde o ideální řešení pro udržování kníru a kotelet.

## Nabíjecí stojánek

Skládací nabíjecí podstavec byl navržen tak, aby se vešel i do nejmenších prostor, takže můžete nabíjet kdekoli nebo si jej vzít s sebou na cesty.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Holicí výkon

**Kopírování obrysů:** Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře

**Holicí systém:** Systém DualPrecision, Technologie Super Lift & Cut

**Pohodlí pokožky:** SkinGlide

**Úprava účesů:** Přesný zastříhovač

## Snadné použití

**Nabíjení:** 1 hodina, Nabíjecí, Rychlé nabíjení za 3 minuty na jedno oholení

**Doba holení:** Až 45 minut

**Displej:** Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie,

Indikátor plného nabití baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Indikace rychlého nabíjení

**Čištění:** Omyvatelný

## Design

**Povrchová úprava:** Dekorativní prsteneč z leštěného chromu

## Příslušenství

**Údržba:** Čisticí kartáček, Ochranný kryt

**Cestovní pouzdro:** Ano

## Spotřeba

**Typ baterie:** Li-Ion

**Automatická volba napětí:** 100-240 V

## Servis

**2letá záruka:** Ano

**Výměnná hlava:** Každé 2 roky vyměňte za typ RQ11

