

PHILIPS

holicí strojek pro
mokré a suché holení

Shaver series 7000
SensoTouch

Systém DualPrecision a
GyroFlex2D

50 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Přesný zastříhovač a pouzdro



RQ1155/16



Jemné holení, hladká pokožka

Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.

Pohodlné dokonalé holení

- Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky
- 2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky
- Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastříhnout více

Šetrný k pokožce

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Snadné použití

- Snadné opláchnutí
- Dokonalé zastříhování kníru a kottlet
- Dvouúrovňový ukazatel baterie s cestovním zámekem
- 50 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Nabíjecí stojan udržuje holicí strojek plně nabitý a připravený
- 2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity



asimpleswitch.com

Přednosti

Hlavy Dual Precision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Super Lift and Cut



Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

GyroFlex 2D



Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Systém Aquatec pro mokré i suché holení




Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

SkinGlide



Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.

Nasazovací zastříhovač



Zdokonalte svůj vzhled díky přesnému zastříhovači SmartClick šetrnému k pokožce. Jde o ideální řešení pro udržování kníru a kotel.

Specifikace

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře

Holicí systém: Systém DualPrecision, Technologie Super Lift & Cut

Pohodlí pokožky: SkinGlide

Úprava účesů: Přesný zastříhovač šetrný k pokožce

Snadné použití

Nabíjení: 1 hodina, Nabíjecí, Rychlé nabíjení za 3 minuty na jedno oholení

Doba holení: 50 minut

Displej: Dvouúrovňový ukazatel nabití baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Cestovní zámek, Indikace rychlého nabíjení

Čištění: Omyvatelný

Design

Povrchová úprava: Dekorativní prsteneč z leštěného chromu

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Podstavec: Skládací nabíjecí podstavec

Pouzdro: Měkké pouzdro

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ RQ11



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.