

PHILIPS

Rasoir électrique pour
peau sèche ou humide

Shaver series 7000
SensioTouch

Systèmes DualPrecision et
GyroFlex 2D

Autonomie de 50 min après 1 h
de charge

Tondeuse de précision et
housse

RQ1160/17



Utilisation facile pour une peau douce

Le nouveau rasoir SHAVER series 7000 de Philips vous offre un rasage tout en douceur. Grâce au système GyroFlex 2D, il épouse facilement les courbes de votre visage et même la repousse la plus courte ne résiste pas à ses têtes DualPrecision.

Un rasage de près en tout confort

- Grâce aux fentes et orifices, le rasoir atteint même les poils les plus courts
- Têtes flexibles dans 2 directions qui épousent facilement les courbes de la peau
- Les lames Super Lift & Cut soulèvent les poils pour un rasage de plus près

Doux pour la peau

- Système Aquatec : rasage à sec confortable, rasage humide rafraîchissant
- La technologie SkinGlide offre un rasage tout en douceur sans irritation

Facile à utiliser

- Il suffit de le rincer
- Plus de 50 minutes d'autonomie de rasage, avec une charge de 1 heure
- Parfait pour tailler la moustache et les favoris
- Témoin de batterie 2 niveaux avec système de verrouillage pour voyage
- La base de recharge maintient votre rasoir chargé et prêt à l'emploi.
- Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Lames DualPrecision



Les lames DualPrecision rasent confortablement les poils longs ou très courts. 1. Les fentes rasent les poils longs. 2. Les trous rasent les poils les plus courts

Super Lift & Cut



Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique Philips soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage de très près.

GyroFlex 2D



Le système GyroFlex 2D de ce rasoir suit de près chaque courbe du visage de façon à atténuer la pression et les risques d'irritation tout en profitant d'un rasage impeccable.

Aquatec pour utilisation sur peau sèche ou humide



Le système d'étanchéité Aquatec de ce rasoir électrique vous laisse le choix de votre rasage, que vous préférez un rasage à sec confortable ou un rasage humide rafraîchissant avec application de gel ou de mousse de rasage pour encore plus de douceur.

Rasoir entièrement lavable




Il vous suffit d'ouvrir les têtes et de bien rincer à l'eau du robinet.

SkinGlide



La surface de rasage SkinGlide de ce rasoir électrique à faible coefficient de frottement glisse facilement sur votre peau, pour un rasage de près.

Utilisation sans fil - 50 min



La puissante batterie écoénergétique au lithium-ion vous offre plus de rasages par charge. Vous bénéficiez de jusqu'à 50 minutes d'autonomie, après une heure de charge. Branchez le rasoir pendant 3 minutes et vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Témoin de batterie 2 niveaux

L'affichage multiniveau à DEL vous indique si le niveau de la batterie est faible, si vous devez changer la tête de rasage ou si le système de verrouillage pour voyage est activé. Le système de verrouillage pour voyage évite d'allumer l'appareil accidentellement. Maintenez un des boutons enfoncé pendant 3 secondes pour enclencher le verrouillage. Ainsi, l'appareil ne pourra pas se mettre en marche par accident. Un symbole rouge s'affiche entre les boutons quand le système de verrouillage pour voyage est activé.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Performance de rasage

Épouse les contours: Système GyroFlex 2D s'adaptant à chaque courbe

Système de rasage: Système DualPrecision, Technologie Super Lift & Cut

Doux pour la peau: SkinGlide

Possibilités de styles: Tondeuse de précision douce pour la peau

Facilité d'utilisation

Charge en cours: 1 h, Rechargeable, Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage

Temps de rasage: Jusqu'à 50 minutes

Écran: Témoin de batterie 2 niveaux, Témoin de charge totale, Témoin de batterie faible,

Indicateur de charge, Témoin de charge rapide

Utilisation à sec ou sous l'eau: Utilisable à sec ou sous l'eau

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Anneau décoratif en chrome brossé, Affichage à DEL

Accessoires

Étui: Housse souple

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon protecteur

Alimentation

Type de batterie: Li-ion

Sélection automatique de la tension: 100-240 V

Service

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans par le modèle RQ11

