

# PHILIPS

El. holicí strojek

SensoTouch

Jet Clean

Protiskluzová rukojeť

RQ1160CC



## Měkký dotek, hladké oholení

Nový holicí strojek Philips SensoTouch vám poskytne měkký dotek pro hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.

### **Přizpůsobí se křivkám vaší tváře**

- Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobuje zakřivení

### **Dokonalé a pohodlné holení**

- Oholí i to nejkratší strniště
- Patentovaný systém Super Lift&Cut holí vousy pohodlně

### **Péče o vaši pokožku**

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

### **Skvělé ovládání a přesnost**

- Přesný zastříhovač pro dokonalé zastříhování kníru a kottlet

### **Každý den úplně nové oholení**

- Systém Jet Clean čistí, promazává a nabíjí holicí strojek


# Přednosti

## GyroFlex 2D



GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře se přizpůsobí každé křivce a snižuje tlak a podráždění.


## DualPrecision



Hlavy DualPrecision mají držáky pro oholení normálních vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

## Patentovaný systém Super Lift&Cut

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.



## Aquatec

Suché a mokré těsnění Aquatec nabízí možnost pohodlného oholení na sucho, stejně jako osvěžující mokré oholení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

## SkinGlide

Systém SkinGlide s nízkým třením se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť hladké holení.

## Systém Jet Clean



Systém Jet Clean čistí, promazává a nabíjí holicí strojek po každodenním použití.

## Přesný zastříhovač

Přesný zastříhovač pro dokonalé zastříhování kníru a kotel.

# Specifikace

## Holicí výkon

**Kopírování obrysů:** Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře

**Holicí systém:** Systém DualPrecision, Patentovaný systém Super Lift & Cut

**Úprava účesů:** Přesný zastříhovač

**Pohodlí pokožky:** SkinGlide

## Snadné použití

**Nabíjení:** 1 hodina, Dobíjecí, bezdrátový, Rychlé nabíjení

**Doba holení:** Až 17 dní

**Displej:** Dvouúrovňový ukazatel nabití akumulátoru, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Cestovní zámek

**Mokrý a suchý provoz:** Mokré a suché použití, Jet Clean

**Čištění:** Omyvatelný

**Jet Clean:** Čistí, promazává a nabíjí

## Tvar

**Rukojeť:** Tenká rukojeť, Protiskluzová rukojeť

**Povrchová úprava:** Hladký potah, Displej LED

**Barva:** Šedá

## Příslušenství

**Podstavec:** Nabíječka

**Pouzdro:** Měkké pouzdro

**Údržba:** Čisticí kartáček, Ochranný kryt

**Výměnná hlava:** RQ11

**Jet Clean:** Ano

## Spotřeba

**Typ baterie:** Li-Ion

**Doba chodu:** 50 min

**Pohotovostní napájení:** 0,15 W

**Maximální spotřeba elektrické energie:** 5,4 W

## Servis

**2letá záruka:** Ano

