

# PHILIPS

afeit. eléc., uso en  
seco y en húmedo

Shaver series 7000  
SensoTouch

DualPrecision y GyroFlex2D

50 min de uso inalámbrico/1 h  
de carga

Recortador de precisión y funda

RQ1180/16



## Piel suave y delicada al tacto

La Philips SHAVER series 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.

### Un afeitado cómodo y al ras

- Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto
- Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas
- Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

### Suave con la piel

- Sellado Aquatec para un afeitado en seco cómodo y un afeitado húmedo refrescante
- Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

### Fácil de usar

- 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables
- El soporte de carga mantiene la afeitadora cargada y lista
- Recorte perfecto de patillas y bigote
- Indicador de carga de 2 niveles con bloqueo de viaje
- Fácil de enjuagar



asimpleswitch.com

# Destacados

## Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

## Super Lift and Cut



El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

## GyroFlex 2D



La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

## Aquatec, para uso en seco o en húmedo



El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco

de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

## Afeitadora completamente lavable



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo la llave.

## SkinGlide



La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

## Uso sin cable: 50 minutos



La potente y eficiente batería de iones de litio proporciona más afeitadas por carga. Una carga de una hora proporciona hasta 50 minutos de afeitado. Una carga de 3 minutos proporciona suficiente potencia para un afeitado.

## Indicador de carga de 2 niveles

La pantalla LED multinivel indica si la batería está baja, si necesita un nuevo cabezal y si el bloqueo de viaje está activado. El bloqueo de viaje evita que el producto se encienda por accidente. Pulse cualquier botón durante 3

segundos para activar el bloqueo de viaje, de modo que el producto no se encienda accidentalmente. Un símbolo de candado rojo muestra si el bloqueo de viaje está activado.

## Recortador desmontable



Perfecciona tu apariencia con el recortador de precisión SmartClick que protege la piel. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

## Base para carga

El soporte de carga plegable está diseñada para adaptarse perfectamente hasta en los espacios más pequeños, por lo que puede cargar al lugar donde quiera y llevarlo fácilmente cuando lo lleve de viaje.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Desempeño de afeitado

**Seguimiento de contornos:** GyroFlex 2D que sigue los contornos

**Sistema de afeitado:** Sistema DualPrecision, Tecnología Super Lift & Cut

**Suavidad para la piel:** SkinGlide

**Estilizado:** Recortador de precisión que protege la piel

## Fácil de usar

**Carga:** 1 hora, Carga rápida, 3 minutos para 1 afeitado

**Tiempo de afeitado:** Hasta 50 minutos

**Pantalla:** Indicador de carga de 2 niveles,

Indicador de batería llena, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicación de carga rápida

**Limpieza:** Lavable

## Diseño

**Acabado:** Anillo decorativo cromado y pulido

## Accesorios

**Funda:** Funda flexible

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza, Tapa protectora

## Energía

**Tipo de batería:** litio-ion

**Voltaje automático:** 100-240 V

## Servicio

**2 años de garantía:** Y

**Cabezal reemplazable:** Reemplazo cada 2 años por el modelo RQ11

