

PHILIPS

El. holicí strojek

SensoTouch

Protiskluzová rukojet

Pětiúrovňový ukazatel nab. akumulátoru

RQ1180



Měkký dotek, hladké holení

Nový holicí strojek Philips SensoTouch vám poskytne měkký dotek pro hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.

Přizpůsobí se křivkám vaší tváře

- Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobuje zakřivení

Dokonalé a pohodlné holení

- Oholí i to nejkratší strniště
- Patentovaný systém Super Lift&Cut holí vousy pohodlně

Péče o vaši pokožku

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Skvělé ovládání a přesnost

- Přesný zastříhovač pro dokonalé zastříhování kníru a kottlet


Přednosti

GyroFlex 2D





GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře se přizpůsobí každé křivce a snižuje tlak a podráždění.

DualPrecision



Hlavy DualPrecision mají držáky pro oholení normálních vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.



Patentovaný systém Super Lift&Cut

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

Aquatec

Suché a mokré těsnění Aquatec nabízí možnost pohodlného oholení na sucho, stejně jako osvěžující mokré oholení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

SkinGlide

Systém SkinGlide s nízkým třením se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť hladké holení.

Přesný zastříhovač

Přesný zastříhovač pro dokonalé zastříhování kníru a kottlet.

Specifikace

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře

Holicí systém: Systém DualPrecision, Patentovaný systém Super Lift & Cut

Úprava účesů: Přesný zastříhovač

Pohodlí pokožky: SkinGlide

Snadné použití

Nabíjení: 1 hodina, Dobíjecí, bezdrátový, Rychlé nabíjení

Doba holení: Až 17 dní

Displej: Pětúrovňový ukazatel nabití akumulátoru, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Cestovní zámek

Mokrý a suchý provoz: Mokré a suché použití

Čištění: Omyvatelný

Tvar

Rukojeť: Tenká rukojeť, Protiskluzová rukojeť

Povrchová úprava: Hladký potah, Displej LED

Barva: Červená

Příslušenství

Podstavec: Nabíječka

Pouzdro: Měkké pouzdro

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Výměnná hlava: RQ11

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Doba chodu: 50 min

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Servis

2letá záruka: Ano

