

# PHILIPS

Rasoir électrique pour  
peau sèche ou humide

Shaver series 7000  
SensioTouch

Systèmes DualPrecision et  
GyroFlex 2D

Autonomie de 50 min après 1 h  
de charge

Tondeuse de précision et  
housse

RQ1180/17



## Utilisation facile pour une peau douce

Le nouveau Philips SHAVER series 7000 vous offre un rasage tout en douceur. Grâce au système GyroFlex 2D, il épouse facilement les courbes de votre visage et même la repousse la plus courte ne résiste pas à ses têtes DualPrecision.

### Un rasage de près en tout confort

- Grâce aux fentes et orifices, le rasoir atteint même les poils les plus courts
- Têtes flexibles dans 2 directions qui épousent facilement les courbes de la peau
- Les lames Super Lift & Cut soulèvent les poils pour un rasage de plus près

### Doux pour la peau

- Système Aquatec : rasage à sec confortable, rasage humide rafraîchissant
- La technologie SkinGlide offre un rasage tout en douceur sans irritation

### Facile à utiliser

- Plus de 50 minutes d'autonomie de rasage, avec une charge de 1 heure
- Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables
- La base de recharge maintient votre rasoir chargé et prêt à l'emploi.
- Parfait pour tailler la moustache et les favoris
- Témoin de batterie 2 niveaux avec système de verrouillage pour voyage
- Il suffit de le rincer



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# Caractéristiques

## Lames DualPrecision



Les lames DualPrecision rasent confortablement les poils longs ou très courts. 1. Les fentes rasent les poils longs. 2. Les trous rasent les poils les plus courts

## Super Lift & Cut



Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique Philips soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage de très près.

## GyroFlex 2D



Le système GyroFlex 2D de ce rasoir suit de près chaque courbe du visage de façon à atténuer la pression et les risques d'irritation tout en profitant d'un rasage impeccable.

## Aquatec pour utilisation sur peau sèche ou humide



Le système d'étanchéité Aquatec de ce rasoir électrique vous laisse le choix de votre rasage, que vous préférez un rasage à sec confortable ou un rasage humide rafraîchissant avec application de gel ou de mousse de rasage pour encore plus de douceur.

## Rasoir entièrement lavable




Il vous suffit d'ouvrir les têtes et de bien rincer à l'eau du robinet.

## SkinGlide



La surface de rasage SkinGlide de ce rasoir électrique à faible coefficient de frottement glisse facilement sur votre peau, pour un rasage de près.

## Utilisation sans fil - 50 min



La puissante batterie écoénergétique au lithium-ion vous offre plus de rasages par charge. Vous bénéficiez de jusqu'à 50 minutes d'autonomie, après une heure de charge. Branchez le rasoir pendant 3 minutes et vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

## Témoin de batterie 2 niveaux

L'affichage multiniveau à DEL vous indique si le niveau de la batterie est faible, si vous devez changer la tête de rasage ou si le système de verrouillage pour voyage est activé. Le système de verrouillage pour voyage évite d'allumer l'appareil accidentellement. Maintenez un des boutons enfoncé pendant 3 secondes pour enclencher le verrouillage. Ainsi, l'appareil ne pourra pas se mettre en marche par accident. Un symbole rouge s'affiche entre les boutons quand le système de verrouillage pour voyage est activé.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

# Spécifications

## Performance de rasage

**Épouse les contours:** Système GyroFlex 2D s'adaptant à chaque courbe

**Système de rasage:** Système DualPrecision, Technologie Super Lift & Cut

**Doux pour la peau:** SkinGlide

**Possibilités de styles:** Tondeuse de précision douce pour la peau

## Facilité d'utilisation

**Charge en cours:** 1 h

**Temps de rasage:** Jusqu'à 50 minutes

**Écran:** Témoin de batterie 2 niveaux, Témoin

de charge totale, Témoin de batterie faible, Indicateur de charge, Témoin de charge rapide  
**Nettoyage:** Lavable

## Conception

**Finition:** Anneau décoratif en chrome brossé

## Accessoires

**Étui:** Housse souple

**Entretien:** Brosse de nettoyage, Capuchon protecteur

## Alimentation

**Type de batterie:** Li-ion

**Sélection automatique de la tension:** 100-240 V

## Service

**Garantie de 2 ans**

**Tête de rechange:** À remplacer tous les 2 ans par le modèle RQ11

