

PHILIPS

drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000
SensoTouch

„DualPrecision & GyroFlex2D“
sistema

50 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

Barzdos formavimo priedas ir
krepšelis

„Jet Clean“ sistema

RQ1195/21



Švelnus prisilietimas, glotni oda

„Philips SHAVER series 7000“ skustuvas švelniai prisiliečia ir lygiai nuskuta. „GyroFlex 2D“ sistema lengvai prisitaiko prie jūsų veido kontūrų ir „DualPrecision“ ašmenimis nuskuta net trumpiausius plaukelius.

Švarus ir patogus skutimasis

- Su angomis ir skylutėmis net patiems trumpiausiems plaukeliams
- Dvikryptės lanksčios galvutės lengvai prisitaiko prie išlinkių
- „Super Lift and Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų

Nedirgina odos

- „Aquatec“ sistema maloniam sausos odos skutimui ir atgaivinančiam drėgnos odos skutimui
- Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide“ sumažina dirginimą

Paprasta naudoti

- Paprasta nuplauti
- Veikia 50 minučių, įkraunama per 1 valandą
- 5 lygių baterijos indikatorius ir kelioninis užraktas
- Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais
- „Jet Clean“ sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuva
- Įkrovimo stovas užtikrina, kad jūsų kirptuvas bus visiškai įkrautas ir paruoštas naudoti
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai



asimpleswitch.com

Ypatybės

„Dual Precision“ peiliukai



„Dual Precision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius

„Super Lift and Cut“



Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogiai skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

„GyroFlex 2D“



Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.

Drėgnojo ir sausojo skutimo „Aquatec“ sistema



Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.

Plaunamas skustuvas




Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

„SkinGlide“



Elektrinės barzdaskutės mažos trinties „SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

50 min. veikimas be laido



Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi – įkrovę vieną kartą galėsite skustis daug kartų. Jei barzdaskutę krausite vieną valandą, galėsite skustis ilgiau nei 50 minučių. Jei krausite 3 minutes, energijos užteks nusiskusti vieną kartą.

5 lygių baterijos indikatorius

Kelių lygių LED ekrane rodoma, kai baterija senka, kai reikia pakeisti naują galvutę ir yra įjungtas kelioninis užraktas. Kelioninis užraktas apsaugo prietaisą nuo atsitiktinio įjungimo. 3 sekundėms nuspauskite bet kurį mygtuką ir įjunkite kelioninį užraktą, kad įrenginys neįsijungtų atsitiktinai. Įjungus kelioninį užraktą rodomas raudonas simbolis.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Kontūrus atkartojanti: „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti

Skutimo sistema: „DualPrecision“ sistema, „Super Lift & Cut“ technologija

Modeliavimas: Nedirgina odos įstatomas formavimo priedas

Malonu odai: „SkinGlide“

Lengva naudoti

Įkrovimas: 1 val., Pakartotinai įkraunamas, Greitas 3 min. įkrovimas 1 skutimui

Skutimosi trukmė: Iki 50 minučių

Ekranas: 5 lygių baterijos indikatorius, Įkrauto maitinimo elemento indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Staigaus įkrovimo indikatorius

Valymas: Plaunamas

„Jet Clean“: Su „Jet Clean“ įtaisu

Konstrukcija

Apdaila: Chromuotas dekoratyvinis žiedas

Priedai

Krepšelis: Minkštas krepšelis

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: HQ11 keiskite kas 2 metus

