

# PHILIPS

drėgnojo ir sausojo skutimo  
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000  
SensoTouch

„DualPrecision & GyroFlex2D“  
sistema

50 min. veikimas be laido/1 h  
krovimas

Barzdos formavimo prietaisas

„Jet Clean“ sistema



RQ1195/210P



## Švelnus prisilietimas, lygus skutimas

Naujoji „Philips SensoTouch RQ1195CC“ elektrinė barzdaskutė švelniai prisiliečia ir skuta. „GyroFlex 2D“ sistema lengvai prisitaiko prie jūsų veido išlinkių ir nuskuta net mažiausius plaukelius „DualPrecision“ galvutėmis.

### Skustuvas prisitaikantis prie jūsų veido išlinkių

- „GyroFlex 2D“ sistema lengvai prisitaiko prie išlinkių

### Švarus ir patogus skutimasis

- „DualPrecision“ nuskuta net ir trumpiausią barzdą
- Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

### Elektrinis skustuvas rūpinasi jūsų oda

- „Aquatec“ tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi
- Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide“ sumažina dirginimą

### Naujas skutimasis kiekvieną dieną

- „Jet Clean“ sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuva

### Skuskitės su tobulu valdymu ir tikslumu

- įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais

# Ypatybės

## „DualPrecision“

„DualPrecision“ ypač plonomis galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – net ir trumpiausi plaukeliai.

## „Super Lift & Cut“ technologija

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį kustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogų skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

## „Aquatec“

Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skusti patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.

## „SkinGlide“

Elektrinės barzdaskutės mažos trinties „SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta jūsu veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

## „Jet Clean“ sistema

Po kiekvieno naudojimo „Jet Clean“ sistema valo, drėkina peiliukus ir įkrauna akumuliatorių.

## „GyroFlex 2D“

Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.

## Priedas – barzdos formavimo prietaisas

Odos nedirginantis įstatomas barzdos formavimo prietaisas norintiems išbandyti daugiau barzdos variantų: pradėdant 0,5 mm ilgio trijų dienų barzdele, baigiant 5 mm trumpa barzda; suapvalinti antgaliai ir reguliuojamos šukos padės išvengti odos sudirginimo.

# Specifikacijos

## Skutimo efektyvumas

**Kontūrus atkartojanti:** „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti

**Skutimo sistema:** „DualPrecision“ sistema, Patentuota „Super Lift & Cut“ technologija  
**Malonu odai:** „SkinGlide“

## Lengva naudoti

**Įkrovimas:** 1 val., Pakartotinai įkraunamas, Belaidė, Greitas įkrovimas  
**Skutimosi trukmė:** iki 17 dienų  
**Ekranas:** 5 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Transportavimo fiksatorius  
**„Wet & Dry“:** Drėgnas ir sausas naudojimas, „Jet Clean“  
**Valymas:** Plaunamas  
**„Jet Clean“:** Valo, drėkina ir įkrauna

## Konstrukcija

**Rankenėlė:** Plona rankena, Neslystanti rankena  
**Apdaila:** Ergonomiška, LED ekranas  
**Spalva:** Juoda

## Priedai

**Stovas:** Sulankstomas įkrovimo stovas  
**Krepšelis:** Minkštas krepšelis  
**Priežiūra:** Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis  
**„Jet Clean“**  
**Įstatomas barzdos formavimo prietaisas**

## Maitinimas

**Baterijos tipas:** Ličio jonų  
**Veikimo laikas:** 50 min.  
**Budėjimo galia:** 0,15 W  
**Maksimalus energijos naudojimas:** 5,4 W

## Techninė priežiūra

**2 metų garantija**  
**Keičiama galvutė:** HQ11 keiskite kas 2 metus

