

# PHILIPS

afeit. eléc., uso en  
seco y en húmedo

Shaver series 7000  
SensoTouch

DualPrecision y GyroFlex2D

50 min de uso inalámbrico/1 h  
de carga

Modelador de barba y funda

Sistema Jet Clean

RQ1195/22



## Piel suave y delicada al tacto

La Philips SHAVER series 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.

### Un afeitado cómodo y al ras

- Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto
- Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas
- Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

### Suave con la piel

- Sellado Aquatec para un afeitado en seco cómodo y un afeitado húmedo refrescante
- Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

### Fácil de usar

- Fácil de enjuagar
- 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Indicador de carga de 5 niveles y bloqueo para viajes
- Modelador de barba de fácil montaje con 5 posiciones
- El sistema Jet Clean limpia, lubrica y carga la afeitadora
- El soporte de carga mantiene la afeitadora cargada y lista
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables



asimpleswitch.com

# Destacados

## Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

## Super Lift and Cut



El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

## GyroFlex 2D



La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

## Aquatec, para uso en seco o en húmedo



El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco

de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

## Afeitadora completamente lavable



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo la llave.

## SkinGlide



La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

## Uso sin cable: 50 minutos



La potente y eficiente batería de iones de litio proporciona más afeitadas por carga. Una carga de una hora proporciona hasta 50 minutos de afeitado. Una carga de 3 minutos proporciona suficiente potencia para un afeitado.

## Indicador de carga de 5 niveles

La pantalla LED multinivel indica si la batería está baja, si necesita un nuevo cabezal y si el bloqueo de viaje está activado. El bloqueo de viaje evita que el producto se encienda por accidente. Pulse cualquier botón durante 3

segundos para activar el bloqueo de viaje, de modo que el producto no se encienda accidentalmente. Un símbolo de candado rojo muestra si el bloqueo de viaje está activado.

## Sistema JetClean



El sistema Jet Clean mantiene la afeitadora en perfectas condiciones para un mejor afeitado todos los días. Las cuchillas y cabezales se lavan y lubrican de forma profunda. También carga la afeitadora en tan solo 1 hora. Incluye una botella de solución Jet Clean, para hasta un mes de limpieza. La solución Jet Clean es un fluido de limpieza a base de agua que limpia en profundidad y, además, lubrica los cabezales de la afeitadora, lo que hace que cada afeitado se sienta como el primero.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Desempeño de afeitado

**Seguimiento de contornos:** GyroFlex 2D que sigue los contornos

**Sistema de afeitado:** Sistema DualPrecision, Tecnología Super Lift & Cut

**Estilizado:** Modelador desmontable suave al contacto con la piel

**Suavidad para la piel:** SkinGlide

## Fácil de usar

**Carga:** 1 hora, Recargable, Carga rápida, 3 minutos para 1 afeitado

**Tiempo de afeitado:** Hasta 50 minutos

**Pantalla:** Indicador de carga de 5 niveles,

Indicador de batería llena, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicación de carga rápida

**Limpieza:** Lavable

**Jet Clean:** Incluye una unidad Jet Clean

## Diseño

**Acabado:** Anillo decorativo cromado y pulido

## Accesorios

**Funda:** Funda flexible

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza, Tapa protectora

## Energía

**Tipo de batería:** litio-ion

**Voltaje automático:** 100-240 V

## Servicio

**2 años de garantía:** Y

**Cabezal reemplazable:** Reemplazo cada 2 años por el modelo RQ11

