

PHILIPS

afeit. eléc., uso en
seco y en húmedo

Shaver series 7000
SensuTouch

DualPrecision y GyroFlex2D

50 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

Modelador de barba y funda

Sistema Jet Clean

RQ1195/25



Piel suave y delicada al tacto

La Philips SHAVER series 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.

Un afeitado cómodo y al ras

- Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto
- Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas
- Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

Suave con la piel

- Sellado Aquatec para un afeitado en seco cómodo y un afeitado húmedo refrescante
- Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Fácil de usar

- Fácil de enjuagar
- 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Indicador de carga de 5 niveles y bloqueo para viajes
- Modelador de barba de fácil montaje con 5 posiciones
- El sistema Jet Clean limpia, lubrica y carga la afeitadora
- El soporte de carga mantiene la afeitadora cargada y lista
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables

Destacados

Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

Super Lift and Cut



El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

GyroFlex 2D



La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

Aquatec, para uso en seco o en húmedo



El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco

de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

Afeitadora completamente lavable



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo la llave.

SkinGlide



La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Uso sin cable: 50 minutos



La potente y eficiente batería de iones de litio proporciona más afeitadas por carga. Una carga de una hora proporciona hasta 50 minutos de afeitado. Una carga de 3 minutos proporciona suficiente potencia para un afeitado.

Indicador de carga de 5 niveles

La pantalla LED multinivel indica si la batería está baja, si necesita un nuevo cabezal y si el bloqueo de viaje está activado. El bloqueo de viaje evita que el producto se encienda por accidente. Pulse cualquier botón durante 3

segundos para activar el bloqueo de viaje, de modo que el producto no se encienda accidentalmente. Un símbolo de candado rojo muestra si el bloqueo de viaje está activado.

Sistema JetClean



El sistema Jet Clean mantiene la afeitadora en perfectas condiciones para un mejor afeitado todos los días. Las cuchillas y cabezales se lavan y lubrican de forma profunda. También carga la afeitadora en tan solo 1 hora. Incluye una botella de solución Jet Clean, para hasta un mes de limpieza. La solución Jet Clean es un fluido de limpieza a base de agua que limpia en profundidad y, además, lubrica los cabezales de la afeitadora, lo que hace que cada afeitado se sienta como el primero.

Modelador de barba ajustable



Perfecciona tu apariencia con el accesorio modelador de barba que protege la piel. Escoge entre 5 ajustes de longitud de corte para crear el estilo que quieras, desde la barba perfecta hasta una barba corta recortada a la perfección. Las puntas y peines redondeados evitan la irritación de la piel.

Base para carga

El soporte de carga plegable está diseñada para adaptarse perfectamente hasta en los espacios más pequeños, por lo que puede cargar al lugar donde quiera y llevarlo fácilmente cuando lo lleve de viaje.

Especificaciones

Desempeño de afeitado

Seguimiento de contornos: GyroFlex 2D que sigue los contornos

Sistema de afeitado: Sistema DualPrecision, Tecnología Super Lift & Cut

Estilizado: Modelador desmontable suave al contacto con la piel

Suavidad para la piel: SkinGlide

Fácil de usar

Carga: 1 hora, Recargable, Carga rápida, 3 minutos para 1 afeitado

Tiempo de afeitado: Hasta 50 minutos

Pantalla: Indicador de carga de 5 niveles, Indicador de batería llena, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicación de carga rápida

Limpieza: Lavable

Jet Clean: Incluye una unidad Jet Clean

Diseño

Acabado: Anillo decorativo cromado y pulido

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Energía

Tipo de batería: litio-ion

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía: Y

Cabezal reemplazable: Reemplazo cada 2 años por el modelo RQ11

