

PHILIPS

afeitadora eléctrica
en húmedo y seco

Shaver series 9000
SensoTouch

UltraTrack y GyroFlex 3D

50 min de uso sin cable/1 h de
carga

Accesorio recortador de
precisión



RQ1250/17



La experiencia de afeitado definitiva con el sistema GyroFlex 3D

Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora Philips SensoTouch 3D RQ1250 te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y los cabezales UltraTrack acaban con todo el pelo en pocas pasadas.

Sigue los contornos únicos del rostro

- El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

Afeitado increíblemente suave

- Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas
- Afeitadoras con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

La afeitadora que se preocupa por tu piel

- Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante
- Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación

Aféitate con precisión y control

- Agarre fácil y ergonómico para un mejor control
- Accesorio recortador preciso y suave con la piel



asimpleswitch.com

Destacados

Afeitadora GyroFlex 3D



Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.

Cabezales de afeitado UltraTrack



Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.

Sistema Súper Levanta y Corta




El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Aquatec



El sellado en seco o en húmedo Aquatec de la afeitadora eléctrica te permite elegir cómo prefieres afeitarte. Puedes disfrutar de un cómodo afeitado seco o un refrescante afeitado húmedo con gel o espuma para conseguir la máxima comodidad en tu piel.

SkinGlide




La superficie de afeitado SkinGlide sin fricción de la afeitadora eléctrica se desliza suavemente por tu cara para un afeitado preciso.

Fácil agarre



El mango de la afeitadora permite un agarre fácil y su revestimiento de goma te asegura un control total.

Accesorio recortador de precisión



El exclusivo sistema del recortador de precisión suave con la piel está diseñado para evitar un contacto innecesario con la piel. Fácil de usar para un recorte perfecto del bigote y las patillas.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Seguimiento de contornos GyroFlex 3D

Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado UltraTrack, Cabezales de afeitado Speed-XL,

Tecnología patentada Súper Levanta y Corta

Moldeado: Accesorio recortador preciso y suave con la piel

Comodidad para la piel: SkinGlide

Fácil de usar

Carga: 1 hora, Recargable, Sin cable, Carga rápida

Tiempo de afeitado: Hasta 17 días

Pantalla: Indicador de batería de 3 niveles, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Bloqueo para viajes, Indicador de limpieza,

Indicador de cambio de cabezales de afeitado

Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo

Limpieza: Lavable

Diseño

Mango: Mango fino, Fácil agarre, Agarre anti-deslizante

Acabado: Marco negro rubí, Pantalla LED

Color: Negro

Accesorios

Soporte: Soporte de carga plegable

Funda: Funda blanda

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 50 min

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía en espera: 0,15 W

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por RQ12

