

PHILIPS

drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

SHAVER Series 9000
SensoTouch

„UltraTrack & GyroFlex 3D“
sistema

60 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

Koreguojantis peiliukas



RQ1260/16



Maksimalus skutimas su „GyroFlex 3D“ sistema

Pažangiausia barzdaskutė „Philips SensoTouch 3D RQ1260“ suteikia galimybę mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema atkartoja jūsų veido kontūrus, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvienas plaukelis nuskutamas vos keliais judesiais.

Atkuria unikalius jūsų veido kontūrus

- „Philips GyroFlex 3D“ sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

Stulbinamai lygus skutimas

- „UltraTrack“ skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais
- „SensoTouch“ skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Elektrinis skustuvas rūpinasi jūsų oda

- „Aquatec“ tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi
- Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide“ sumažina dirginimą

Skuskitės su tobulu valdymu ir tikslumu


- Ergonomiška rankena skirta valdyti kuo arčiau odos
- Švelnus odai tikslus kirptuvas



asimpleswitch.com


Ypatybės

„GyroFlex 3D“ skustuvas



„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematamai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack“ skustuvo galvutės



Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.

„Super Lift & Cut“ technologija




Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuva, pakelia plaukelius, todėl patogų skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

„Aquatec“



Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.

„SkinGlide“




Elektrinės barzdaskutės mažos trinties „SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

Patogi rankena



Ergonomiška skustuvo rankena su neslystančiu paviršiumi užtikrina ypač tikslų skutimą.

Koreguojantis peiliukas



Unikalus odai nekenkiantis tikslus kirptuvas sukurtas siekiant išvengti nereikalingo sąlyčio su oda. Paprasta naudoti puikiam ūsų ir žandenų apkirpimui.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Kontūrus atkartojanti: „GyroFlex 3D“ atkartoja kontūrus

Skutimo sistema: „UltraTrack“ skutimo galvutės, „Speed XL“ skutimo galvutės,

Patentuota „Super Lift & Cut“ technologija

Modeliavimas: Švelnus odai tikslus kirptuvas

Malonu odai: „SkinGlide“

Lengva naudoti

Įkrovimas: 1 val., Pakartotinai įkraunamas, Belaidis, Greitas įkrovimas

Skutimosi trukmė: Iki 20 dienų

Ekranas: 5 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančio baterija indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Transportavimo fiksatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo

indikatorius

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Valymas: Plaunamas

Konstrukcija

Rankena: Plona rankena, Patogi rankena, Neslystanti rankena

Apdaila: Metalinis rėmas, LED ekranas

Spalva: Sidabras

Priedai

Stovas: Sulankstomas įkrovimo stovas

Krepšelis: Prabangus įdėklas

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginė galvutė

Prabangus kelioninis krepšelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 60 min.

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Budėjimo galia: 0,15 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: RQ12 keiskite kas 2 metus

