

PHILIPS

El. holicí strojek

SensoTouch 3D

Metalický

Pětiúrovňový ukazatel nab. akumulátoru



RQ1260



Dokonalé oholení pomocí systému GyroFlex 3D

SensoTouch 3D je náš doposud nejpokročilejší holicí strojek, který vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D bezchybně sleduje každý obrys tváře a několik tahů hlavami UltraTrack oholí každý vous.

Kopíruje jedinečné obrysy vaší tváře

- Systém GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Senzačně hladké oholení

- Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy
- Patentovaný systém Super Lift&Cut holí vousy pohodlně

Péče o vaši pokožku

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Skvělé ovládání a přesnost

- Ergonomická protiskluzová rukojeť Easy Grip umožňuje přesné ovládání
- Přesný zastříhovač šetrný k pokožce

Přednosti

GyroFlex 3D



GyroFlex 3D pro kopírování obrysů tváře se přizpůsobí každé křivce a snižuje tlak a podráždění.

Patentovaný systém Super Lift&Cut



Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

SkinGlide



Systém SkinGlide s nízkým třením se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvláště hladké holení.

UltraTrack




Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy. Kombinace 3 speciálních drah: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší střížště, poskytuje hladké oholení, které minimalizuje podráždění pokožky.

Aquatec



Suché a mokré těsnění Aquatec nabízí možnost pohodlného oholení na sucho, stejně jako osvěžující mokré oholení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Snadné uchopení



Ergonomická protiskluzová rukojeť Easy Grip umožňuje přesné ovládání a vysokou přesnost.

Přesný zastříhovač



Přesný zastříhovač šetrný k pokožce pro dokonalé zastříhování kníru a kotelet.



Specifikace

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 3D pro kopírování obrysů tváře

Holicí systém: Holicí hlavy UltraTrack, Holicí hlavy Speed XL, Systém DualPrecision,

Patentovaný systém Super Lift & Cut

Úprava účesů: Přesný zastříhovač šetrný k pokožce

Pohodlí pokožky: SkinGlide

Snadné použití

Nabíjení: 1 hodina, Dobíjecí, bezdrátový, Rychlé nabíjení

Doba holení: Až 20 dní

Displej: Pětúrovňový ukazatel nabití akumulátoru, Indikátor vybití baterie, Indikátor

nabíjení, Cestovní zámek, Indikátor čištění, Indikátor pro výměnu holicích hlav

Mokrý a suchý provoz: Mokrý a suchý použití

Čištění: Omyvatelný

Tvar

Rukojeť: Tenká rukojeť, Snadné uchopení,

Protiskluzová rukojeť

Povrchová úprava: Metalický rám, Displej LED

Barva: Stříbrná

Příslušenství

Podstavec: Nabíječka

Pouzdro: Měkké pouzdro

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Výměnná hlava: RQ12

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Doba chodu: 60 min

Automatická volba napětí: 100 - 240 V

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Servis

2letá záruka: Ano

