

PHILIPS

Rasoir électrique à
sec ou sous l'eau

Shaver series 9000
SensoTouch

Systèmes GyroFlex 3D et
UltraTrack

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

Tondeuse de précision



RQ1260/17



Expérience de rasage suprême grâce au système GyroFlex 3D

Le rasoir SensoTouch 3D RQ1260 est notre accessoire de rasage le plus avancé à ce jour. Son système GyroFlex 3D lui permet en effet d'épouser parfaitement toutes les courbes de votre visage et ses têtes UltraTrack sont la garantie d'éliminer tous les poils sans exception en quelques mouvements seulement.

Épouse parfaitement les courbes de votre visage

- Le système GyroFlex 3D de Philips épouse facilement les courbes de la peau.

Incroyablement délicat

- Les têtes UltraTrack rasent tous les poils en quelques mouvements.
- Rasoirs avec technologie Super Lift & Cut

Ce rasoir électrique prend soin de votre peau.

- Système d'étanchéité Aquatec pour rasage à sec confortable et rasage humide rafraîchissant
- La technologie SkinGlide offre un rasage tout en douceur sans irritation

Profitez d'un contrôle et d'une maîtrise parfaite.

- Le manche ergonomique permet une bonne prise en main pour plus de contrôle.
- Tondeuse de précision douce pour la peau




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


Caractéristiques

Rasoir GyroFlex 3D



Les têtes GyroFlex 3D de ce rasoir collent aux lignes de votre visage pour atténuer la pression et les risques d'irritation.

Têtes de rasoir UltraTrack



Bénéficiez d'un rasage de près sans risque d'irritation grâce aux 3 pistes de rasoir spécifiques, à savoir des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs et des trous pour les poils très courts.

Système Super Lift & Cut




Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique Philips soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage de très près.

Aquatec




Le système d'étanchéité Aquatec de ce rasoir électrique vous laisse le choix de votre rasage, que vous préférez un rasage à sec confortable ou un rasage humide rafraîchissant avec application de gel ou de mousse de rasage pour encore plus de douceur.

SkinGlide




La surface de rasage SkinGlide de ce rasoir électrique à faible coefficient de frottement glisse facilement sur votre peau, pour un rasage de près.

Manche ergonomique



Le manche ergonomique de ce rasoir est recouvert d'un revêtement antidérapant, ce qui assure un meilleur contrôle et une précision accrue.

Tondeuse de précision



La tondeuse de précision unique a été intégrée pour offrir plus de douceur. Facile à utiliser, elle est la promesse de moustaches et de favoris soignés.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO₂ puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Performance de rasage

Suivi des contours: Système GyroFlex 3D s'adaptant à chaque courbe

Système de rasage: Têtes de rasoir UltraTrack, Têtes de rasoir Speed-XL, Système DualPrecision, Technologie brevetée Super Lift & Cut

Possibilités de styles: Tondeuse de précision douce pour la peau

Doux pour la peau: SkinGlide

Facilité d'utilisation

Charge en cours: 1 h, Rechargeable, Sans fil, Charge rapide

Temps de rasage: Jusqu'à 20 jours

Écran: Témoin de batterie 5 niveaux, Témoin de batterie faible, Indicateur de charge, Système de verrouillage pour voyage, Témoin

de nettoyage, Témoin de remplacement des têtes de rasoir

Peau sèche ou humide: Utilisable à sec ou sous l'eau

Nettoyage: Lavable

Format

Manche: Manche mince, Manche ergonomique, Manche antidérapant

Finition: Cadre métallique, Affichage à DEL

Couleur: Argent

Accessoires

Support: Base de recharge

Étui: Housse souple

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon protecteur

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 60 min

Sélection automatique de la tension: 100-240 V

Consommation en mode veille: 0,15 W

Consommation maximale: 5,4 W

Service

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans par le modèle RQ12

