

# PHILIPS

Rasoio elettrico Wet  
& Dry

Shaver series 9000  
SensoTouch

UltraTrack e GyroFlex 3D

60 min di uso cordless/1 h di  
ricarica

Rifinitore di precisione



RQ1260/17



## Esperienza di rasatura superiore con sistema GyroFlex 3D

Il nostro rasoio più avanzato, SensoTouch 3D RQ1260 offre una rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue facilmente le linee del tuo volto e rade ogni pelo con poche passate grazie alle testine UltraTrack.

### Segue il contorno del tuo viso

- Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

### Rasatura perfetta

- le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate
- Rasoi con Super Lift&Cut

### Un rasoio elettrico che si prende cura della tua pelle

- Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata
- Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

### radarsi con controllo e precisione

- impugnatura easy grip ergonomica per il massimo controllo
- "trimmer di precisione, delicato sulla pelle"




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


# In evidenza

## Rasoio GyroFlex 3D



Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.

## Testine UltraTrack



Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.

## Tecnologia Super Lift & Cut




Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.

## Aquatec



Il sistema Aquatec Wet & Dry del rasoio elettrico ti permette di scegliere tra una rasatura a secco confortevole o una rasatura a umido rinfrescante, usando un gel o una schiuma da barba per ulteriore comfort della pelle.

## SkinGlide




Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio elettrico scorre morbidamente sulla pelle, assicurando controllo e precisione nella rasatura.

## Easy grip



L'impugnatura ergonomica ha un rivestimento antiscivolo che garantisce il massimo controllo e una precisione extra.

## Rifinitore di precisione



L'esclusivo rifinitore di precisione, delicato sulla pelle, è stato ideato per ridurre al minimo il contatto con la pelle. Semplice da utilizzare, per una perfetta rifinitura di baffi e basette.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

# Specifiche

## Prestazioni di rasatura

**Segue le linee del volto:** Segue le linee del volto con GyroFlex 3D

**Sistema di rasatura:** Testine di rasatura

UltraTrack, Testine di rasatura Speed XL,

Sistema DualPrecision, Sistema brevettato

Super Lift & Cut

**Styling:** "trimmer di precisione, delicato sulla pelle"

**Delicato per la pelle:** SkinGlide

## Facilità d'uso

**Carica:** 1 ora, Ricaricabile, Cordless, Ricarica rapida

**Tempo di rasatura:** Fino a 20 giorni

**Display:** Indic. stato batt. a 5 liv., Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Chiusura di sicurezza da viaggio, Indicatore di pulizia,

Indicatore di sostituzione delle testine di rasatura

**Wet & Dry:** Wet & Dry

**Pulizia:** Lavabili

## Design

**Impugnatura:** Impugnatura sottile, Easy grip, impugnatura anti-scivolo

**Rifiniture:** Struttura metallica, Display LED

**Colore:** Argento

## Accessori

**Base:** Supporto di ricarica

**Custodia:** Custodia morbida

**Manutenzione:** Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

## Assorbimento

**Tipo di batteria:** Ioni di litio

**Tempo di funzionamento:** 60 min

**Tensione automatica:** 100-240 V

**Alimentazione in stand-by:** 0,15 W

**Consumo energetico massimo:** 5,4 W

## Servizio

**Garanzia di 2 anni**

**Testina di ricambio:** Da sostituire ogni 2 anni con RQ12

