

# PHILIPS

El. holicí strojek

SensoTouch 3D

Jet Clean+

Pochromovaný

Číselný displej



RQ1280CC



## Dokonalé oholení pomocí systému GyroFlex 3D

SensoTouch 3D je náš doposud nejpokročilejší holicí strojek, který vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D bezchybně sleduje každý obrys tváře a několik tahů hlavami UltraTrack oholí každý vous.

### Kopíruje jedinečné obrysy vaší tváře

- Systém GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

### Senzačně hladké oholení

- Patentovaný systém Super Lift&Cut holí vousy pohodlně
- Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy

### Péče o vaši pokožku

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

### Skvělé ovládání a přesnost

- Ergonomická protiskluzová rukojeť Easy Grip umožňuje přesné ovládání
- Přesný zastřihovač šetrný k pokožce

### Každý den úplně nové oholení

- Systém Jet Clean+ čistí, promazává a nabíjí holicí strojek

# Přednosti

## GyroFlex 3D




GyroFlex 3D pro kopírování obrysů tváře se přizpůsobí každé křivce a snižuje tlak a podráždění.

## Patentovaný systém Super Lift&Cut



Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

## Snadné uchopení



Ergonomická protiskluzová rukojeť Easy Grip umožňuje přesné ovládání a vysokou přesnost.

## UltraTrack



Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pohybem několika tahy. Kombinace 3 speciálních drah: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště, poskytují hladké oholení, které minimalizuje podráždění pokožky.

## Aquatec



Suché a mokré těsnění Aquatec nabízí možnost pohodlného oholení na sucho, stejně jako osvěžující mokré oholení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

## Systém Jet Clean+



Systém Jet Clean čistí, promazává a nabíjí holicí strojek po každodenním použití. Systém Jet Clean+ nabízí 3 nastavení čištění: automatické pro normální použití, eco pro spotřebu energie nižší o 40 % a intenzivní pro velmi důkladné čištění.

## SkinGlide



Systém SkinGlide s nízkým třením se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvláště hladké holení.

## Přesný zastříhovač



Přesný zastříhovač šetrný k pokožce pro dokonalé zastříhování kníru a kotelet.

# Specifikace

## Holicí výkon

**Kopírování obrysů:** Systém GyroFlex 3D pro kopírování obrysů tváře

**Holicí systém:** Holicí hlavy UltraTrack, Holicí hlavy Speed XL, Systém DualPrecision,

Patentovaný systém Super Lift & Cut

**Úprava účesů:** Přesný zastříhovač šetrný k pokožce

**Pohodlí pokožky:** SkinGlide

## Snadné použití

**Nabíjení:** 1 hodina, Dobíjecí, bezdrátový, Rychlé nabíjení

**Doba holení:** Až 20 dní

**Displej:** Plně číselný ukazatel nabití akumulátoru, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Cestovní zámek, Indikátor čištění, Indikátor pro výměnu holicích hlav

**Mokrý a suchý provoz:** Mokrý a suchý použití, Jet Clean

**Čištění:** Omyvatelný

**Jet Clean+:** 3 nastavení čištění, Automatické, Čistí, promazává a nabíjí, Intenzivní, S nízkou

spotřebou energie

## Tvar

**Rukojeť:** Tenká rukojeť, Snadné uchopení, Protiskluzová rukojeť

**Povrchová úprava:** Pochromovaný rám, Displej LED

**Barva:** Černá

## Příslušenství

**Podstavec:** Nabíječka

**Pouzdro:** Luxusní pouzdro

**Údržba:** Čisticí kartáček, Ochranný kryt

**Výměnná hlava:** RQ12

**Jet Clean+:** 3 nastavení čištění, Automatické, Intenzivní, S nízkou spotřebou energie

## Spotřeba

**Typ baterie:** Li-Ion

**Doba chodu:** 60 min

**Automatická volba napětí:** 100 – 240 V

**Pohotovostní napájení:** 0,15 W

**Maximální spotřeba elektrické energie:** 5,4 W

## Servis

**2letá záruka:** Ano

