

PHILIPS

afeit. eléc., uso en
seco y en húmedo

SHAVER Series
9000 SensoTouch

UltraTrack y GyroFlex 3D

60 min de uso sin cable/1 h de
carga

Recortador de precisión

Sistema Jet Clean



RQ1280/22



El mejor afeitado con el sistema GyroFlex 3D

Con nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento, la SensoTouch 3D RQ1280CC de Philips, disfruta de la mejor afeitada de tu vida. El sistema GyroFlex 3D se adapta fácilmente a los contornos del rostro y elimina todo el vello en pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.

Sigue los contornos de tu rostro

- El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Para una afeitada realmente suave

- Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas
- Las afeitadoras SensoTouch tienen el exclusivo sistema Super Lift&Cut

Una afeitadora eléctrica que cuida tu piel

- Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda refrescante
- Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Afeitada con excelente control y precisión

- Empuñadura ergonómica de fácil agarre para un control absoluto
- Recortador de precisión que protege la piel

Un afeitado perfecto todos los días


- El sistema Jet Clean+ limpia, lubrica y carga la afeitadora



asimpleswitch.com


Destacados

Afeitadora GyroFlex 3D



Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.

Cabezales UltraTrack



Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.

Tecnología Super Lift & Cut




El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

Aquatec



El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

SkinGlide



La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Fácil sujeción



La empuñadura ergonómica de la afeitadora tiene una cubierta antideslizante que asegura un mejor control y máxima precisión.

Sistema Jet Clean+



El sistema Jet Clean+ limpia y lubrica las cuchillas y carga la batería después de cada uso. Jet Clean+ ofrece tres modos de limpieza: automático para uso normal, de bajo consumo para ahorrar un 40% de energía e intensivo para una limpieza a fondo.

Recortador de precisión



Incluye un recortador de precisión exclusivo que evita el contacto innecesario con la piel. Es fácil de usar para recortar el bigote y las patillas.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación y durabilidad.



Especificaciones

Desempeño de afeitado

Seguimiento de contornos: GyroFlex 3D que sigue los contornos

Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado UltraTrack, Cabezales de afeitado Speed XL, Sistema DualPrecision, Exclusivo sistema Super Lift & Cut

Estilizado: Recortador de precisión que protege la piel

Comodidad para la piel: SkinGlide

Fácil de usar

Carga: 1 hora, Recargable, Sin cables, Carga rápida

Tiempo de afeitado: Hasta 20 días

Pantalla: Indicador numérico de carga, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Candado de viaje, Indicador de limpieza, Indicador de reemplazo de cabezales de

afeitado

Uso en seco y húmedo: Uso en húmedo y en seco, Jet Clean

Limpieza: Lavable

Jet Clean+: 3 modos de limpieza, Automático, Limpia, lubrica y carga, Intensivo, Bajo consumo

Diseño

Empuñadura: Empuñadura delgada, Fácil sujeción, Agarre antideslizante

Acabado: Marco cromado, Pantalla LED

Color: Negro

Accesorios

Base: Base de carga plegable

Funda: Bolso de lujo

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Jet Clean+: 3 modos de limpieza, Automático, Intensivo, Bajo consumo

Energía

Tipo de batería: litio-ion

Tiempo de funcionamiento: 60 min

Voltaje automático: 100-240 V

Modo de espera: 0,15 W

Máximo consumo de energía: 5,4 W

Servicio

2 años de garantía

Cabezal reemplazable: Reemplazo anual por el modelo RQ12

