

PHILIPS

holící strojek pro
mokré a suché holení

Shaver series 9000
SensoTouch

Systém UltraTrack a GyroFlex
3D

60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Systém Jet Clean



RQ1295/23



Dokonalé oholení pomocí systému GyroFlex 3D

Philips SensoTouch 3D RQ1295CC je náš doposud nejpokročilejší holící strojek, který vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D sleduje každý obrys tváře a hlavy UltraTrack oholí každý vous několika tahy.

Kopíruje jedinečné obrysy vaší tváře

- Systém Philips GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Senzačně hladké oholení

- Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy
- Holící strojky se systémem Super Lift&Cut

Elektrický holící strojek, který pečuje o vaši pokožku

- Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení
- Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Dokonalé ovládání a přesnost při holení

- Ergonomická protiskluzová rukojeť Easy Grip umožňuje přesné ovládání
- Přesný zastříhovač šetrný k pokožce
- Nasazovací nástroj pro úpravu vousů s 5 nastaveními délky

Každý den úplně nové oholení

- Systém Jet Clean+ čistí, promazává a nabíjí holící strojek


Přednosti

Systém Jet Clean+




Náš systém Jet Clean+ čistí a promazává břity a nabíjí baterii po každodenním použití. Nabízí 3 nastavení čištění: automatické pro normální použití, eco pro spotřebu energie nižší o 40 % a intenzivní pro velmi důkladné čištění.

Holící strojek GyroFlex 3D



Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Holící hlavy UltraTrack



Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holící hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.

Funkce Super Lift & Cut




Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadvedává vousy pro pohodlné oholení pod úroveň pokožky.

Aquatec



Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

SkinGlide



Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvláště hladké a snadné holení.

Snadné uchopení



Ergonomická protiskluzová rukojeť holicího strojku Easy Grip umožňuje dokonalé ovládání a vysokou přesnost při holení.

Přesný zastříhovač



Jedinečně přesný zastříhovač je šetrný k pokožce a zamezuje nežádoucímu kontaktu s pokožkou. Snadné použití pro dokonalé zastříhování kníru a kotelet.

Nástroj na úpravu vousů



Nasazovací nástroj na úpravu vousů je šetrný k pokožce a umožní vám vyzkoušet více podob obličeje: cokoli od 0,5mm třídního strniště po 5mm krátké vousy. Zaoblené rohy a nastavitelný hřeben předcházejí podráždění kůže.

Specifikace

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém GyroFlex 3D pro kopírování obrysů tváře

Holicí systém: Holicí hlavy UltraTrack, Holicí hlavy Speed XL, Patentovaný systém Super Lift & Cut

Úprava účesů: Nástroj na úpravu vousů

Pohodlí pokožky: SkinGlide

Snadné použití

Nabíjení: 1 hodina, Nabíjecí, Bezdrátový, Rychlé nabíjení

Doba holení: Až 20 dní

Displej: Ovládání dotykovou obrazovkou, Plně číselný ukazatel nabití baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Indikátor čištění, Indikátor pro výměnu holicích hlav

Suché a mokré používání: Mokré a suché

použití, Jet Clean

Čištění: Omyvatelný

Jet Clean+: 3 nastavení čištění, Automatické, Čistí, promazává a nabíjí, Intenzivní, S nízkou spotřebou energie

Design

Rukojeť: Tenká rukojeť, Snadné uchopení, Protiskluzová rukojeť

Povrchová úprava: Celokovový rám, Displej LED

Barva: Černá

Příslušenství

Podstavec: Skládací nabíjecí podstavec

Pouzdro: Luxusní pouzdro

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Systém Jet Clean: Ano

Jet Clean+: 3 nastavení čištění, Automatické, Intenzivní, S nízkou spotřebou energie

Nasazovací nástroj pro úpravy: Ano

Luxusní cestovní pouzdro: Ano

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Doba chodu: 60 min

Automatická volba napětí: 100–240 V

Pohotovostní napájení: 0,15 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ RQ12

