

PHILIPS

drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 9000
SensoTouch

„UltraTrack & GyroFlex 3D“
sistema

60 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

„Jet Clean“ sistema



RQ1295/23



Maksimalus skutimas su „GyroFlex 3D“ sistema

Pažangiausia skutimosi priemonė „Philips SensoTouch 3D“ RQ1295CC suteikia galimybę mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema atkartoja jūsų veido kontūrus, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvienas plaukelis nuskutamas vos keliais judesiais.

Atkuria unikalius jūsų veido kontūrus

- „Philips GyroFlex 3D“ sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

Stulbinamai lygus skutimas

- „UltraTrack“ skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais
- Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Elektrinis skustuvas rūpinasi jūsų oda

- „Aquatec“ tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi
- Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide“ sumažina dirginimą

Skuskitės su tobulu valdymu ir tikslumu

- Ergonomiška rankena skirta valdyti kuo arčiau odos
- Švelnus odai tikslus kirptuvas
- Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais

Naujas skutimasis kiekvieną dieną

- „Jet Clean+“ sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuvą


Ypatybės

„Jet Clean +“ sistema




Po kiekvieno naudojimo „Jet Clean+“ sistema nuvalo ir sudrėkina peiliukus, įkrauna akumuliatorių. Yra 3 valymo nustatymai: automatinis – įprastam naudojimui, ekonomiškasis – 40 % mažesniai energijos suvartojimui ir intensyvus – ypač kruopščiam valymui.

„GyroFlex 3D“ skustuvai



„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack“ skustuvo galvutės



Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir priglundusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.

„Super Lift & Cut“ technologija




Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogiu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

„Aquatec“




Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.

„SkinGlide“



Elektrinės barzdaskutės mažos trinties „SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.

Patogi rankena



Ergonomiška skustuvo rankena su neslystančiu paviršiumi užtikrina ypač tikslų skutimą.

Koreguojantis peiliukas



Unikalus odai nekenkiantis tikslus kirptuvas sukurtas siekiant išvengti nereikalingo sąlyčio su oda. Paprasta naudoti puikiam ūsų ir žandenų apkirpimui.

Priedas – barzdos formavimo prietaisas



Odos nedirginantis įstatomas barzdos formavimo prietaisas norintiems išbandyti daugiau barzdos variantų: pradėdami 0,5 mm ilgio trijų dienų barzdele, baigiant 5 mm trumpa barzda; suapvalinti antgaliai ir reguliuojamos šukos padės išvengti odos sudirginimo.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Kontūrus atkartojanti: „GyroFlex 3D“ atkartoja kontūrus

Skutimo sistema: „UltraTrack“ skutimo galvutės, „Speed XL“ skutimo galvutės,

Patentuota „Super Lift & Cut“ technologija

Modeliavimas: Priedas – barzdos formavimo prietaisas

Malonu odai: „SkinGlide“

Lengva naudoti

Įkrovimas: 1 val., Pakartotinai įkraunamas, Belaidė, Greitas įkrovimas

Skutimosi trukmė: Iki 20 dienų

Ekranas: Jutiklinio ekrano nustatymas, Skaitmeninis akumuliatoriaus indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas, „Jet Clean“

Valymas: Plaunamas

„Jet Clean+“: 3 valymo nustatymai, Automatinis, Valo, drėkina ir įkrauna, Intensyvus, Mažos energijos sąnaudos

Konstrukcija

Rankenėlė: Plona rankena, Patogi rankena, Neslystanti rankena

Apdaila: Visas rėmas iš metalo, LED ekranas

Spalva: juoda

Priedai

Stovas: Sulankstomas įkrovimo stovas

Krepšelis: Prabangus įdėklas

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis

„Jet Clean“ sistema

„Jet Clean+“: 3 valymo nustatymai, Automatinis, Intensyvus, Mažos energijos sąnaudos

Įstatomas barzdos formavimo prietaisas
Prabangus kelioninis krepšelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 60 min.

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Budėjimo galia: 0,15 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: RQ12 keiskite kas 2 metus

