

PHILIPS

электробритва для
сухого/влажн. бритья

Shaver series 9000
SensioTouch

UltraTrack и GyroFlex 3D

1ч. зарядки — 60 мин. автономной
работы

Система очистки Jet Clean



RQ1295/23



Исключительное впечатление от бритья с системой GyroFlex 3D

Philips SensioTouch 3D RQ1295CC — наша самая совершенная на сегодняшний день бритва, которая обеспечивает непревзойденное качество бритья. Благодаря системе GyroFlex 3D бритва повторяет контуры лица, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбивают волоски всего за несколько движений.

Мягко повторяет контуры лица

- Система Philips SensioTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

Сенсационно гладкое бритье

- Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений
- Бритвы SensioTouch оснащены системой Super Lift&Cut

Электробритва, защищающая вашу кожу

- Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье
- Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Полный контроль и качество бритья

- Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой
- Высокоточный триммер, защищающий кожу
- Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

Новейшая бритва каждый день

- Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор


Особенности

Система Jet Clean+




Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также и заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.

GyroFlex 3D



Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

UltraTrack



Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

Система Super Lift&Cut




Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волосы, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

Aquatec




Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

SkinGlide



Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

Удобный захват



Удобный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно чистое бритье.

Узкий триммер



Уникальный высокоточный триммер, защищающий кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с кожей. Его легко использовать для подравнивания усов и бакенбард.

Насадка-стайлер для бороды



Безопасная насадка-стайлер для бороды позволяет создавать самые разнообразные стили: любое подравнивание от трехдневной щетины 0,5 мм до 5-мм бороды; закругленные края и регулируемый гребень предотвращают раздражение кожи.

Характеристики

Качество бритья

Повторение контуров лица: Система GuroFlex 3D, повторяющая контуры лица

Бритвенная система: Бритвенные головки UltraTrack, Бритвенные головки Speed XL, Система Super Lift & Cut

Укладка:

Насадка-стайлер для бороды

Комфорт для кожи: SkinGlide

Удобство использования

Зарядка: 1 час, Перезарядка, Беспроводные, Быстрая зарядка

Время работы бритвы: До 20 дней

Дисплей: Управление через сенсорный экран, Цифровой индикатор аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикация очистки, Индикация необходимости замены бреющих головок

Сухой и влажный уход: Использование на влажной и сухой коже, Jet Clean

Очистка: Возможность влажной чистки

Jet Clean+:

3 режима очистки, Автоматический, Очистка, смазка и зарядка, Интенсивный, Низкое энергопотребление

Дизайн

Ручка: Тонкая ручка, Удобный захват, Захват, исключающий выкальзывание

Отделка: Металлический корпус, Светодиодный дисплей

Аксессуары

Подставка: Складное зарядное устройство

Чехол: Роскошный футляр

Обслуживание: Щеточка для чистки, Защитный колпачок

Система очистки Jet Clean: Да

Jet Clean+: 3 режима очистки, Автоматический, Интенсивный, Низкое энергопотребление

Съемная насадка-стайлер:

Да

Роскошный дорожный футляр: Да

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 60 мин.

Автопереключение напряжения: 100—240 В

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15 Вт

Максимальное энергопотребление: 5,4 Вт

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Запасные головки: Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ12

