

PHILIPS

testine di rasatura

UltraTrack

Unità di ricambio

RQ12/50



Rasatura accurata

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per una prestazione al 100%.

Segue il contorno del tuo viso

- Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

Rasatura perfetta

- Le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate
- Rasoi con Super Lift&Cut

Un rasoio elettrico che si prende cura della tua pelle

- Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata
- Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

Rasatura veloce e impeccabile

- Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Sostituzione semplice

- Semplice sistema di inserimento/disinserimento

In evidenza

Rasoio GyroFlex 3D




Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.

Tecnologia Super Lift & Cut



Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.

SkinGlide



Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio elettrico scorre morbidamente sulla pelle, assicurando controllo e precisione nella rasatura.

Testine UltraTrack



Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.

Aquatec




Il sistema Aquatec Wet & Dry del rasoio elettrico ti permette di scegliere tra una rasatura a secco confortevole o una rasatura a umido rinfrescante, usando un gel o una schiuma da barba per ulteriore comfort della pelle.

Testine di rasatura Triple Track



Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.

Semplice sistema di inserimento/disinserimento



Sostituisci facilmente la tua unità di rasatura con il semplice sistema di inserimento/disinserimento.

Specifiche

Testine di rasatura

Unità di rasatura per confezione: 1

Adatte per il modello: SensoTouch 3D
(RQ12xx)

