

Internes E-IDE CD-ReWriter Combi-Kit (Nur in Bulk Version !)



High-Speed CD-Brenner und DVD-Rom Laufwerk

- Platzsparende Lösung: zwei Laufwerke in einem Gerät
- mit EasyWrite: CD-RWs so einfach wie eine Diskette beschreiben
- TBW: Thermo Balanced Writing, Schreiboptimierung für alle CD-R/RW Medien
- Buffer-Underrun Schutz mit Seamless-Link
- Brennt eine volle CD in weniger als 5 Minuten
- DVD+RW und CD-Text Unterstützung
- 16x 10x 40x / 10x DVD lesen



2-Year Warranty



Let's make things better.



PHILIPS

Internes E-IDE CD-ReWriter Kit 16x 10x 40x / 10x DVD



Hardware Spezifikation

Geschwindigkeitsangaben

Schreiben

- 16x, 12x, 8x, 4x bei CD-R, max. 2400 KB/s (CLV)
- 10x, 4x bei CD-RW, max. 1500 KB/s (CLV)

Lesen

- CD-R: bis 40X, 6.000 KB/s (CAV)
- CD-RW: bis 20X, 3.000 KB/s (CAV)
- DVD: bis 10X (CAV)

Laufwerk-Schnittstelle, - Formfaktor

- E-IDE/ATAPI (MMC-2 Command-Set), Ultra DMA2
- 5,25 Zoll, halbe Einbauhöhe

Datenpuffergröße (Cache)

- 4 MB

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 95/98SE/ME/2000/XP/NT4
- bootfähig von CD, CDR, CDRW und DVD

TBW: Thermo Balanced Writing

- Intelligente selbstlernende Schreib-Technologie für alle CD-R/RW Medien

Audio Extraction

- Auslesen von Audio-CDs mit bis zu 24x Geschwindigkeit

Seamless Link Technologie

- verhindert den Schreibabbruch durch Puffer-Unterschreitung
- beseitigt die Konsequenzen des "Buffer-Underrun" - Problems

Optimierter Schreibvorgang

- Echtzeit-Steuerung des Schreib-Lasers für zuverlässige Schreibvorgänge (ROPC)

Schreibmodi

- TAO (Track at once), DAO (Disk at Once)
- Incremental Packet Writing (variabel & fest), CD-USDF kompatibel
- MS (Multi-Session), SAO (Session at once)
- CD-Text

Zugriffszeit

- <125 ms (40x), durchschnittlich

Staubschutz

- spezielle Laufwerksversiegelung



DVD- und CD-Laufwerk in einem Gerät

Spielen Sie Ihre Games und spielen Sie Ihre DVDs. Damit erschließen Sie die Home-Cinema Welt auf Ihrem PC.



Nie wieder verbrannte Rohlinge durch Seamless Link
Dank der implementierten Seamless-Link Technologie bietet das Gerät softwareunabhängig einen Schutz vor der Puffer-Unterschreitung.

TBW: Thermo Balanced Writing

Die Technologie für optimales Beschreiben von allen CD-R/RW Medien. Dieses neue intelligente CD-ReWriter Laufwerk analysiert selbsttätig die Qualität des Rohlings und adaptiert die Schreib-Strategie um ein optimales Schreib-Ergebnis zu erhalten.



Brennen Sie ihre individuellen CDs selbst

Brennen Sie Ihre MP3 Compilations/Audio-CDs und archivieren Sie Ihre wichtigen Daten wie Videos und persönlichen Dateien. CDs gehören zu den zuverlässigsten, derzeit verfügbaren Datenträger.

Schreib-Kompatibilität zu CD-Medien

- CD-R und CD-RW
- 74 und 80 Min. Medien (Philips High-Speed Medien empfohlen)
- 8cm CDs, les- und beschreibbar

Aufzeichnungsformat

- UDF und ISO 9660

Leistungsaufnahme

- DC +5V, +12V, max. 21W
- Integriertes Powermanagement OPC (Optimum Power Control)

Unterstützte CD-Formate

- CD-ROM(XA), CD-DA, CD Bridge, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text
- alle DVD-ROM, DVD+RW 4.7GB ein- und doppelseitig

Einbaulage

- horizontal oder vertikal

Firmware Upgrades

- über Flash-Memory (im Internet: www.philips.com/pcstuff)

Front

- motorbetriebene Schublade, Kopfhörerausgang, Lautstärke-Einsteller
- LED-Anzeige für eingelegte CD und Betrieb
- Tasten für Eject/Close
- Notauswurf

Rückseite

- Analog und Digital Audio-Ausgang, Master/Slave/CS Jumper (Steckbrücke)
- ATA-2 40-pol. E-IDE Anschluß, DC Stromversorgungsanschluß

Betriebsumgebung

- +5 bis 45°C, 8-80% rel. Luftfeuchtigkeit

Garantie

- 24 Monate ab Kaufdatum

Getestete Software

- Ahead InCD 3.14 XP
 - Ahead Nero Burning Rom 5.5.5.6
 - Roxio Creator 5.1.02.0029 DirectCD 5.1.02.0029
 - Veritas RecordNow 3.5 Build 350B18b VCD
 - Veritas DLA 3.01 Build 200B33a
- DVD Playback:
- Power DVD 3.0 Build 1102
 - (Veritas) Prassi PrimoDVD 2.0.793



Superschnelles Brennen

Dieses Combi-Laufwerk bietet Ihnen State-of-the-art Geschwindigkeiten von 16x bei CD-R und 10x bei CD-RW Medien. Die Zeit zum Brennen einer vollen CD verkürzt sich damit auf <5 Minuten.



EasyWrite einfach, schnell und robust

EasyWrite ist der neue Schreib-Standard für das Beschreiben von CD-RWs. Laufwerke die diese Technologie beinhalten, kombinieren eine Bedienung, so einfach wie beim Beschreiben von Disketten, und Sicherheit beim Datenaustausch. Dabei ist ein Defekt-Management gegen Fehler durch Kratzer, etc auf dem Medium in diese Technologie integriert. Damit wird die CD-RW mit einer zeitgemäßen Kapazität der designierte Nachfolger der Diskette.



Umkarton mit 12 bulk-Drives

- nur bulk Laufwerk RWDV1610

Hinweis:

Das Laufwerk wird ohne Software geliefert.

Änderungen und Ergänzungen jederzeit vorbehalten

www.philips.com/pcstuff / www.philips.de

All trademark acknowledged.

Copyright ©2002 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Produkt EAN: 87 10101 69965 3 (12 Stk)

Let's make things better.



PHILIPS