

# PHILIPS

Máy cạo râu khô và ướt

AquaTouch

Hệ thống bảo vệ da

Lưỡi cắt tự mài bén

Đầu cạo Flex 3 hướng

Đầu tỉa tóc mai và ria mép



S1070/04



## Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

Được thiết kế để bảo vệ tránh không bị khóa và cắt vào da

Giờ đây, bạn có thể tận hưởng cảm giác sáng khoái khi cạo râu mà không lo tổn hại làn da. Hãy dùng AquaTouch với kem hoặc bọt cạo râu để tốt cho da hơn. Đầu брит Aquatec đảm bảo cạo râu ướt sáng khoái và an toàn. Hoặc bạn cũng có thể cạo râu khô dễ dàng và tiện lợi

### Cạo ướt khoan khoái

- Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec
- Lưỡi cắt tự mài bén đảm bảo cạo râu sạch sẽ

### Điều chỉnh theo mọi đường cong trên mặt và cổ

- Đầu cạo Flex 3 hướng để dễ dàng cạo theo đường cong khuôn mặt

### Dễ sử dụng

- Thật hoàn hảo cho việc cắt tỉa tóc mai và ria mép
- 45 phút cạo không dây sau 10 giờ sạc đầy
- Máy cạo râu có thể rửa sạch hoàn toàn dưới vòi nước
- Tay cầm được thiết kế tiện lợi để dễ sử dụng
- Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế

# Những nét chính

## Aquatec khô và ướt



Chọn cách cạo râu bạn thích. Với đầu брит khô và ướt Aquatec, bạn có thể chọn cạo khô nhanh và thoải mái. Hoặc bạn có thể cạo ướt với kem cạo râu hay bọt cạo râu, kể cả khi tắm.

## Lưỡi cắt tự mài bén



Cạo râu thoải mái dù cạo khô hay ướt. Các lưỡi cắt tự mài bén của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên da bạn mà không làm trầy xước da.

## Đầu cạo Flex 3 hướng



Đầu cạo Flex linh hoạt có thể tự do di chuyển theo 3 hướng khác nhau theo từng đường cong trên khuôn mặt, đảm bảo tiếp xúc sát với da giúp bạn cạo râu nhanh và sát kể cả ở vùng cổ và quai hàm.

## Đầu tỉa tóc mai và ria mép



Hoàn thiện vẻ đẹp của bạn với đầu tỉa tóc mai và ria mép. Thật hoàn hảo cho việc duy trì ria mép và cắt tỉa tóc mai.

## Cạo không dây 45 phút



Bạn sẽ có hơn 45 phút cạo râu với khoảng 15 lần cạo sau 10 giờ sạc đầy. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.

## Có thể rửa được



Chỉ cần tháo đầu máy cạo râu ra và rửa sạch sẽ dưới vòi nước.

## Tay cầm thuận theo tự thể tự nhiên người dùng



Tay cầm được thiết kế tiện lợi này cho phép dễ dàng sử dụng để cạo thoải mái.

## Được thiết kế với độ bền cao



Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp. Các lưỡi cắt bền lâu chỉ cần được thay thế sau 2 năm.

# Các thông số

## Hiệu suất cạo râu

**Hệ thống cạo râu:** Lưỡi cắt tự mài bén, Hệ thống lưỡi cạo CloseCut

**Cạo râu theo đường viền:** Đầu cạo Flex 3 hướng

## Công suất

**Thời gian sử dụng:** 45 phút / 15 lần cạo

**Sạc điện:** Sạc điện đầy trong 10 giờ

**Kiểu pin:** NiMH

**Điện áp tự động:** 100-240 V

**Tiêu thụ điện tối đa:**

2 W

**Nguồn chờ:** 0,1 W

## Dễ sử dụng

**Vệ sinh:** Làm sạch được toàn bộ máy

**Khô & ướt:** Sử dụng khô và ướt

**Màn hình:** Chỉ báo sạc

**Hoạt động:** Sử dụng không dây, Rút phích cắm điện trước khi sử dụng

## Thiết kế

**Màu sắc:** Xanh nước biển và đen

**Tay cầm:** Tay cầm tiện dụng

## Dịch vụ

**Bảo hành 2 năm**

**Đầu cạo thay thế:** Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

## Phụ kiện

**Bảo dưỡng:** Nắp bảo vệ

**Đi kèm đầu tỉa tóc mai và ria mép**

