

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 1000

„CloseCut“ peiliukų sistema

4 krypčių „Flex“ galvutės

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



S1110/04



Patogus sausas skutimasis

Geriausiai savo klasėje kaklo plaukelius nuskutanti elektrinė barzdaskutė*

Už patrauklią kainą įsigijamas „Shaver Series 1000“ užtikrina lengvą ir patogų skutimąsi. Naudojant 4 krypčių „Flex“ galvutes ir „CloseCut“ peiliukų sistemą užtikrinamas puikus rezultatas.

Patogus skutimasis

- Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai užtikrina lengvą skutimą

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių

- Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

Paprasta naudoti

- Atidarykite paspausdami mygtuką, tada išvalykite šepetėliu
- Naudojimas su laidu pastoviam maitinimui

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti



asimpleswitch.com

Ypatybės

„CloseCut“ peiliukų sistema



Skuskitės lengvai. Patvarūs „CloseCut“ peiliukai pasigalanda patys kaskart juos naudojant.

4 krypčių „Flex“ galvutės



„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4 kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio, kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenu liniją.

Atidaroma vienu palietimu



Tiesiog atidarykite galvutes ir naudodami pridėtą šepetėlį išvalykite susikaupusius plaukus.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

Naudojimas įjungus į el. tinklą



Šią barzdaskutę galima naudoti tik prijungus laidu, todėl visada po ranka turėsite patikimai veikiantį prietaisą.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „CloseCut“ peiliukų sistema
Kontūrus atkartojančios: 4 krypčių „Flex“ galvutės

Priedai

Rinkinyje yra spyruoklinis kirptuvas
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis

Lengva naudoti

Naudojimas: Naudoti tik su laidu

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Juoda

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V
Maksimalus energijos naudojimas: 9 W
Budėjimo galia: 0,2 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH30 keičiamas kas 2 metus



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

* Lyginama su kitomis paprastomis pirmaujančių gamintojų barzdaskutėmis su tinkleliu arba rotacinėmis barzdaskutėmis