

# PHILIPS

 Product Picture

ドライ電気シェーバー、  
1000 シリーズ

Shaver series 1000

パワーカット刃

ワンタッチオープン

コード付きでもコードレスでも使用可能

S1133/41

## 簡単手入れでしっかり剃れる

フィリップスシェーバー 1000 シリーズは、お手頃な価格で簡単手入れでしっかり剃れるシェーバーで、自動研磨式のパワーカット刃を搭載、丸洗いに対応しています。

### 快適なシェービングを実現

- ・ 27 枚の自動研磨システム刃でシャープな切れ味続く使いやすい設計
- ・ 4 方向可動ヘッドにより、顔の曲線に沿ったシェービングが可能
- ・ シャープな切れ味のパワーカット刃

### 使い方も簡単

- ・ ワンタッチオープンで簡単お手入れ
- ・ コード付きでもコードレスでも使用可能
- ・ 1 段階充電残量表示
- ・ 8 時間の充電で約 40 分間のコードレスでのシェービングが可能
- ・ お手入れも簡単な防水仕様
- ・ シェービングをしない間にシェーバーを保護

## 特長

### パワーカット刃

精巧な技術で作られた自動研磨式の刃でシャープな切れ味を実現します。

### 4方向可動ヘッド

4方向に自在に動くヘッドで顔の凹凸に密着します。ヘッドはフェイスラインに合わせて自在に動き、力をかけることなく肌にスムーズに密着します。

### ワンタッチオープン

ボタンにタッチするだけでシェーバーヘッドが開くので簡単に水で洗うことができます。

### コード付きでもコードレスでも使用可能

いつでも好きな時にシェービング。コードレスで使用でき、バッテリー切れの場合はコンセントにつないだまま使用できます。

### 1段階充電残量表示

残量表示により、シェーバーのバッテリーの残量少、充電切れ、満充電を直感的に確認できます。

### 約 40 分間のコードレスシェービング

8 時間の充電で約 40 分間のコードレスでのシェービングが可能。電池が切れても電源コードを接続してシェービングできます

### 27 枚の自動研磨システム刃

精巧な 27 枚の自動研磨システム刃で、常にシャープな切れ味。

### IPX7 防水仕様

この電気シェーバーは、水深 1メートルで最大 30 分耐える IPX7 防水仕様のため、安心してお手入れできます。

### 保護キャップ

保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。

## 仕様

### シェービング性能

シェービングシステム: パワーカット刃  
肌に密着: 4 方向に可動するヘッド

### アクセサリ

お手入れ: 保護キャップ  
ワイヤレス充電: ワイヤレス充電パッド (IPX7)

### 使いやすさ

ディスプレイ: 1 段階充電残量表示  
ドライ: ドライシェービング  
クリーニング: ワンタッチオープン、本体丸洗い可能  
電源方式: 充電・交流式

### デザイン

色: ダークグレー/ブラック

### 電源

充電電池の種類: ニッケル水素  
使用時間: 40 分  
充電: 約 8 時間  
対応電圧: 100-240 V

### サービス

替刃: 2 年ごとに SH30 と交換してください  
本体 2 年間保証: 有

