



Tørr elektrisk barbermaskin

- CloseCut-bladsystem
- Flex-hoder med fire retninger

S1310/04

Praktisk og enkel barbering

Gir den tettteste barberingen i sin klasse på halsen*

SHAVER Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med fire retninger og CloseCut-bladsystemet garanterer et glatt resultat.

Fordeler

En behagelig barbering

- Slitesterke, selvslipende blader for en enkel barbering

Justerer seg etter alle konturene i ansiktet og på halsen

- Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Lett å bruke

- Konsekvent maksimal ytelse år etter år
- 35 minutter barbering uten ledning etter åtte timer med lading
- Åpne ved å trykke på knappen, og bruk deretter børsten til å rengjøre enheten
- Bare trådløs bruk

PHILIPS

Funksjoner

CloseCut-bladsystem



Få en enkel barbering. De slitesterke CloseCut-bladene er selvslipende ved bruk, slik at du gang bruke dem gang på gang.

Flex-hoder med fire retninger



Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.

Li-ion-ytelse



Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.

35 minutter med trådløs barbering




Du får 35+ minutter driftstid – som tilsvarer ca. 11 barberinger – etter åtte timer lading. Denne barbermaskinen kan bare brukes i trådløs modus.

Ettrykks åpneknapp



Du trykker ganske enkelt opp skjærehodet og bruker den medfølgende rengjøringsbørsten til å feie bort løse hår.

Trådløs bruk



Denne barbermaskinen er utformet slik at den kun kan brukes i trådløs modus. Du må alltid koble den fra før du barberer.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte for salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Barberingsresultat

Barberingssystem	CloseCut-bladsystem
Følger konturene	Flex-hoder med fire retninger

Tilbehør

Vedlikehold	Rengjøringsbørste
	Beskyttende deksel

Enkel i bruk

Skjerm	Indikator for lavt batterinivå
Drift	Trådløs bruk
	Trekk ut kontakten før bruk

Utforming

Håndtak	Ergonomisk grep og håndtering
Farge	Svart, saftig rød

Drift

Automatisk spenning	100–240 V
Driftstid	35 min / 11 barberinger
Batteritype	Litium-ion
Lading	Full lading etter 8 timer
Maks. strømførbruk	2 W
Stand-by-strøm	0,1 W

Service

To års garanti	Ja
Erstatningshode	Bytt annethvert år med SH30

Mål, emballasje

Høyde	19,00 cm
Bredde	13,50 cm
Dybde	7,00 cm
Nettovekt	0,27 kg
Bruttovekt	0,36 kg
EAN	08710103765615
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	NL
Harmonisert system-kode	851010

Ytre eske

Lengde	27,40 cm
Bredde	14,40 cm
Høyde	19,80 cm
Bruttovekt	1,58 kg
EAN	18710103765612
Antall emballasjer	4



data kan endres
2019, Mai 23
Version: 2.2.1
EAN: 08710103765615

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com