

PHILIPS

Skustuvas „du
vienne“

Shaver series 1000

„CloseCut“ peiliukų sistema

4 krypčių „Flex“ galvutės

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



S1510/42



Patogus ir lengvas skutimasis + kirpimas

Uždedama galvutė, skirta kelių dienų barzdelei formuoti

Skustuvas S1510 – patogus įrankis „du viename“, kad švariai nusiskustumėte arba sukurtumėte nerūpestingos kelių dienų barzdelės išvaizdą. Tikrai glotniai nusiskuskite su jo 4 krypčių prisitaikančiomis galvutėmis ir „CloseCut“ peiliukų sistema arba naudokite kelių dienų barzdelei formuoti skirtą galvutę, kad lengvai apkirptumėte ir būtų mažiau netvarkos.

Patogus skutimasis

- Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai užtikrina lengvą skutimą

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių

- Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Lengvai uždedama galvutė, skirta kelių dienų barzdelei formuoti
- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti

Paprasta naudoti

- Nuolat metų metus išlaikoma maksimali galia
- Aštuonios valandos krovimo – 40 min. skutimosi be laido
- Atidarykite paspausdami mygtuką, tada išvalykite šepetėliu
- Veikia tik be laido



asimpleswitch.com

Ypatybės

Užded., kelių dienų barzd. skirta galv.



Naudokite uždedamą, kelių dienų barzdelei formuoti skirtą galvutę, norėdami sukurti nerūpestingos, kelių dienų barzdelės išvaizdą ir sukelti mažiau netvarkos. Patentuotas dizainas yra pritaikytas skustuvo galvutei. Kai kerpatė, plaukeliai sugaunami skustuvo viduje, o jūs atrodote puikiai.

„CloseCut“ peiliukų sistema



Skuskitės lengvai. Patvarūs „CloseCut“ peiliukai pasigalanda patys kaskart juos naudojant.

4 krypčių „Flex“ galvutės



„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4 kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio, kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenu liniją.

Ličio jonų galia



Skuskite ilgiau kaskart įkrovę. Jūsų barzdaskutė veiks taip gal galingai metų metus, nes joje įmontuotas galingas ir efektyvus ličio jonų akumuliatorius.

40 min. skutimosi be laido



Daugiau nei 40 min. skutimosi be laido – tai maždaug 13 skutimųsi po aštuonių valandų įkrovimo. Šis skustuvas veikia tik be laido.

Atidaroma vienu palietimu



Tiesiog atidarykite galvutes ir naudodami pridėtą šepetėlį išvalykite susikaupusius plaukus.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrumpinti.

Naudojimas be laido



Ši barzdaskutė yra skirta naudoti tik be laido. Prieš skusdamiesi visada atjunkite laidą.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdavimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „CloseCut“ peiliukų sistema
Kontūrus atkartojančios: 4 krypčių „Flex“ galvutės

Priedai

Užded., kelių dienų barzd. skirta galv.
Rinkinyje yra spyruoklinis kirptuvas
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų
Veikimo laikas: 40 min. / 13 skutimų
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V
Maksimalus energijos naudojimas: 2 W
Budėjimo galia: 0,1 W

Lengva naudoti

Ekranas: Išsikraunančios baterijos indikatorius
Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite prieš naudojimą

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Juoda, karališka tamsiai mėlyna

Techninė priežiūra

2 metų garantija
Keičiama galvutė: SH30 keičiamas kas 2 metus

