

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
en seco

Shaver series 1000

Sistema de cuchillas CloseCut

Cabezales Flex de 4 direcciones

Cortapatillas desplegable



S1520/02



Afeitado sencillo y cómodo

El afeitado eléctrico más al ras en el cuello de su clase*

La afeitadora Shaver serie 1000 te permite, a un precio accesible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.

Una afeitada cómoda

- Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una fácil afeitada

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del cuello

- Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Fácil de usar

- Potencia máxima constante año tras año
- 45 minutos de afeitado sin cable después de ocho horas de carga
- Presioná el botón para abrir y usá el cepillo para limpiar
- Solo funciona de manera inalámbrica

Aprovechá al máximo tu afeitadora

- Perfecto para recortar las patillas y el bigote

Destacados

Sistema de cuchillas CloseCut



Conseguí un afeitado fácilmente. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizás.

Cabezales Flex de 4 direcciones



Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Alimentación de ion-litio



Afeitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.

45 minutos de afeitado sin cable



Obtendrás más de 45 minutos de funcionamiento, es decir, 15 afeitadas con ocho horas de carga. Esta afeitadora solo funciona en modo inalámbrico.

Abre con un solo botón



Abri los cabezales del recortador y utilizá el cepillo de limpieza proporcionado para eliminar el pelo suelto.

Cortapatillas desplegable



Completá tu look con el recortador desplegable. Perfecto para mantener el bigote y recortar las patillas.

Uso sin cable



Esta afeitadora está diseñada para funcionar únicamente en el modo inalámbrico. Desconéctala siempre antes de afeitarte.

Especificaciones

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas CloseCut

Peine que sigue los contornos: Cabezales Flex de 4 direcciones

Accesorios

Recortador desplegable incluido

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Alimentación

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 45 min/15 afeitadas

Carga: Carga completa de 8 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Máximo consumo de energía: 2 W

Modo de espera: 0,1 W

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería baja

Funcionamiento: Uso sin cable, Desconectar antes del uso

Diseño

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Color: Negro carbón y gris oscuro

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por SH30

