

Philips
Pantalla Smart All-in-One

Android
23" (58,4 cm)

S231C4AFD



Smart All-in-One

El mundo al alcance de tu mano

Accede a un nuevo mundo de oportunidades con el Philips Smart All-in-One, con tecnología Android™. La amplia pantalla multitoque de 23 pulgadas es perfecta para transmitir vídeos HD, música, formación electrónica y navegar por Internet con un nuevo nivel.

Android con una vista a lo grande

- Gran pantalla multitoque óptica para navegar fácilmente
- Pantalla panorámica de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización
- Acceso rápido a Internet con Wi-Fi o puerto Ethernet
- Descarga aplicaciones en Google Play™ Store
- Aplicaciones preinstaladas para que te pongas en marcha directamente

Experiencia multimedia de primera

- La webcam y el micrófono te mantienen conectado con la familia y los amigos
- Sonido estéreo magnífico para multimedia
- Reproduce películas, fotos y música directamente desde unidades USB y SDHC

Fácil de conectar y disfrutar

- Conecta tu propio teclado y ratón, y explora el mundo
- Amplía tu almacenamiento con soportes SDHC
- Hub USB con dos puertos para conexiones sencillas
- El diseño SmartStand ofrece ajuste con un toque para facilitar el uso

PHILIPS

Destacados

Gran pantalla multitoque

Accede a un nuevo mundo de oportunidades con el Philips Smart All-in-One, con tecnología Android. Gracias a su avanzada tecnología multitoque óptica integrada, ahora puedes manipular los contenidos pellizcando, ampliando, girando, deslizando o desplazando. Su gran pantalla evita que tengas que entornar los ojos en una pantalla inteligente de pequeño tamaño. Leer libros electrónicos o periódicos no cansa la vista gracias a sus iconos e imágenes de gran tamaño. Su gran pantalla táctil es la herramienta adecuada para que tus hijos puedan expresar su creatividad con dibujos electrónicos, aprender conceptos básicos o utilizar aplicaciones educativas interactivas.

Panorámica de 16:9 con Full HD



El Smart All-in-One dispone de una pantalla de 16:9 Full HD (resolución de 1920 x 1080) para disfrutar de una experiencia de entretenimiento totalmente envolvente. Está totalmente preparado para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluidas las más recientes como Blu-ray y videoconsolas HD avanzadas. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Google Play™ Store


Disfruta de las fantásticas aplicaciones de Google Play™ Store. Un solo toque en el

icono de la aplicación te llevará a la tienda mediante conexión Wi-Fi o Ethernet. Descarga e instala aplicaciones de entretenimiento, juegos, utilidades, foto, vídeo, noticias, redes sociales, etc., que están disponibles y se actualizan desde la tienda. La interfaz clara y fácil de usar te ayuda a navegar de forma intuitiva, ya que se puede ordenar por clasificación, categoría o popularidad.

Socializa con la webcam

La webcam integrada, con imágenes asombrosas, brillantes y nítidas, te permite socializar con tus familiares y amigos como si estuvieras cara a cara. El micrófono ultrasensible del Smart All-in-One garantiza que la voz se transportará de forma clara y nítida. Puedes escuchar el audio con claridad a través de los altavoces estéreo integrados o conectar tus propios auriculares para conversar en privado. Esta sencilla solución integrada es fácil y está lista para usar en cualquier momento.

Sonido estéreo magnífico



Built-in Speakers

Sumérgete con los altavoces estéreo integrados de alta calidad.

Amplía tu almacenamiento

Almacena tu creciente biblioteca. Puedes ampliar la capacidad de almacenamiento añadiendo una tarjeta SDHC o una unidad flash

USB externa a través de la ranura de expansión integrada.

HUB USB 2.0 con 2 puertos

El hub USB permite a los usuarios conectar fácilmente sus dispositivos multimedia Plug & Play, como dispositivos de memoria USB, cámaras, discos duros portátiles, cámaras Web, PDA, impresoras y muchos otros dispositivos que disponen de conexión USB. El hub USB 2.0 del monitor, ubicado cómodamente, permite la transmisión de señales USB 2.0 al ordenador. Ten en cuenta que muchos dispositivos como cámaras y discos duros necesitan encenderse de forma independiente, ya que requieren una mayor alimentación de la que el hub USB del monitor puede proporcionar.

SmartStand



El Philips Smart All-in-One dispone de un SmartStand con una capacidad de ajuste máxima y ajuste fácil con un solo toque. El ajuste fácil del SmartStand te permite utilizarlo en varias posiciones ergonómicas. Con una posición reclinada poco inferior a 60 grados, ahora puedes interactuar con la pantalla de forma natural al tocar y escribir. O puede usarla en posición vertical para sentarte y trabajar en serio. Con mecanismo de retorno automático integrado, este SmartStand ofrece un alto nivel de flexibilidad.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de panel LCD: LCD IPS
- Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
- Tamaño de panel: 23 pulg. / 58,4 cm
- Panel óptico multitoque: 2 puntos de contacto
- Área de visualización efectiva: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución óptima: Android: 1920 x 1080, PC: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Tiempo de respuesta (típico): 14 ms
- SmartResponse (típica): 5 ms (gris a gris)
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V), @ C/D > 10
- Mejora de la imagen: SmartImage
- Colores de pantalla: 16,7 M

Sonido

- Audio integrado: 2 x 2 vatios

Reproducción de vídeo/audio

- Formato de vídeo: MPEG4, H.264, MPEG2
- Formato de audio: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
- Formato de fotografías: JPEG

Especificaciones del sistema

- Sistema operativo: Android 4.2
- Procesador: Cuatro núcleos, Basado en ARM, Nvidia Tegra T33, 1.6 GHz
- Capacidad de la memoria integrada: DDR3 de 2 GB, EMMC Flash de 8 GB
- Ampliación de memoria externa: Tarjeta SDHC externa opcional, o unidad flash USB de hasta 64 GB, o disco duro externo

Aplicaciones preinstaladas

- Cámara
- Correo electrónico
- Galería
- Google Play
- Reproductor de música
- Configuración
- YouTube
- Explorador Web

Conectividad

- Entrada de señal: VGA (analógica), MHL-HDMI (HDCP digital), RJ 45
- Ranura para tarjeta SDHC
- Conexiones inalámbricas: Wi-Fi (integrado), LAN inalámbrica (802.11 b/g/n)
- USB: 2 USB 2.0
- Audio (entrada/salida): Entrada de audio de PC, Conexión para auriculares
- Webcam: 1 MP
- Entrada de micrófono

Cómodas funciones

- Comodidad para el usuario: Conexión/desconexión, Menú/Aceptar, Volumen/Arriba, Introducir/Abajo, SmartImage/Atrás
- Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Pulido, Ruso, Portugués, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano
- Otra comodidad: bloqueo Kensington, Montaje VESA (75 x 75mm)
- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Soporte

- Inclinación: 12~57,5 grado

Potencia

- En modo: 28,9 W (típ.) (prueba EnergyStar 5.2)
- Modo de espera Android: 5,5 W (típ.)
- Modo desactivado: 0,3 W (típ.)
- Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante)
- Alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 563 x 393 x 77 mm
- Producto sin soporte (mm): 563 x 359 x 50 mm
- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 623 x 463 x 125 mm

Peso

- Producto con soporte (kg): 5 kg
- Producto con embalaje (kg): 6,74 kg

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C
- Humedad relativa: 20 %-80 %
- Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12192 m
- MTBF (demostrado): 70 000 horas (retroiluminación excluida)

Desarrollo sostenible

- Protección del medio ambiente y ahorro de energía: RoHS, Sin plomo, Sin mercurio
- Material de embalaje reciclable: 100 %

Cumplimiento de normativas y estándares

- Aprobación de regulaciones: CCC, CECP, cETLus, Marca CE, CEL, FCC Clase B, WEEE

Carcasa

- Color: Cereza negra
- Acabado: Brillante



Fecha de emisión
2019-05-17

Versión: 4.0.1

12 NC: 8670 001 05989
EAN: 87 12581 69613 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere teclado y ratón externos para Android (no incluidos en la oferta)

* El disco duro externo puede requerir una fuente de alimentación adicional.

* Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se mencionan aquí son propiedad de sus respectivas empresas

* Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione

* Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

* El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL